

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - RJ45-wartelbehuizing



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652732>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-wartelbehuizing, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP67, aantal polen: 8, materiaal: PA, kabelaansluiting: recht, kleur: verkeersgrijs A RAL 7042, Ethernet

Uw voordelen

- Eenvoudige bediening
- IP65/67
- Hoogwaardige en voordelige oplossing binnen het IP-veiligheidsbereik

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1652732
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNNAZ
Productcode	ABNNAZ
GTIN	4017918952877
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,92 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13,265 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - RJ45-wartelbehuizing



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652732>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Tulebehuizing
bouwvorm	RJ45
sensortype	Ethernet
aantal polen	8
Aantal kabelAansluitingen	1
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
---------------------------	-----------

Afmetingen

Breedte	38,4 mm
Hoogte	19,9 mm
lengte	45 mm

Materiaal

Kleur	verkeersgrijs A RAL 7042
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
materiaal kabelafdichting	NBR
materiaal O-ring	FPM

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5 mm ... 8,5 mm
---------------------	-----------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1000
------------	--------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

VS-08-T-H-RJ45/IP67 - RJ45-wartelbehuizing



1652732

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652732>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	ec5ae543-8bba-46c8-9174-07965d2283c9