

# RC-06S1N8K0000 - Contactblok

1606995

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606995>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 6, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

## Commerciële gegevens

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 1606995                                     |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks                                     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks                                    |
| Aanwijzing                              | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode                             | ABRAFU                                      |
| Productcode                             | ABRAFU                                      |
| GTIN                                    | 4046356199902                               |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12 g                                        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5,308 g                                     |
| Douanetariefnummer                      | 85389099                                    |
| Land van herkomst                       | DE                                          |

# RC-06S1N8K0000 - Contactblok

1606995

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606995>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Producttype       | Contactblok |
| serie             | NC          |
|                   | RC          |
|                   | RM          |
|                   | TU          |
|                   | UC          |
| toepassing        | signaal     |
| aantal polen      | 6           |
| stekerbeeld       | 6           |
| polarisatie       | N           |
| Schroefdraadsoort | M23         |

### Elektrische eigenschappen

#### Contact

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| contactdiameter                  | 2 mm                |
| min. doorsnede                   | 1 mm <sup>2</sup>   |
| max. doorsnede                   | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| nominale spanning U <sub>N</sub> | 48 V AC             |
|                                  | 74 V DC             |
| overspanningscategorie           | III                 |
| vervuilingsgraad                 | 3                   |
| test-stootspanning               | 1,5 kV              |

### aansluitgegevens

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Aansluitmethode | Crimpaansluiting |
|-----------------|------------------|

### Materiaal

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| materiaal isolatiehuis     | PA66                |
| materiaal contact          | CuZn                |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au               |
| contactoppervlak           | vernikkeld, verguld |
| materiaal isolatiehuis     | PA66                |

### Connectoren

|               |           |
|---------------|-----------|
| draairichting | standaard |
|---------------|-----------|

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|            |    |
|------------|----|
| steekcycli | 50 |
|------------|----|

# RC-06S1N8K0000 - Contactblok

1606995

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606995>



## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) |
|-------------------------------------------------|

|               |
|---------------|
| 50 % ... 65 % |
|---------------|

# RC-06S1N8K0000 - Contactblok


1606995

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606995>



## Tekeningen

schematekening



Polbild


# RC-06S1N8K0000 - Contactblok

1606995

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606995>



schematekening



Maatschets

# RC-06S1N8K0000 - Contactblok

1606995

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1606995>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC003557 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 77211731-05fe-4abd-aa31-4d947f4bbe82 |