

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Glasvezelkabel



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656479>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Geconfectioneerde lichtgeleiderkabel, breakout-kabel, polymeervezel 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 op SC-RJ/IP20, voor toepassing in schakelkasten, de kabel is geschikt voor UV-afgeschermd outdoor-toepassingen, lengte: 5 m

Uw voordelen

- Betrouwbare gegevensoverdracht dankzij hoge kwaliteit
- Snelle dataoverdracht voor veeleisende applicaties
- Uitstekend geschikt in EMC-gevoelige toepassingen
- Ruimtebesparend in de schakelkast dankzij SC-RJ-connectoren
- Voorgeconfectioneerde patchkabel voor eenvoudig gebruik

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1656479
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNIBA
Productcode	ABNIBA
GTIN	4046356029841
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	74,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	74,5 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

1656479

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656479>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Datakabel geconfectioneerd
sensortype	Ethernet
aantal polen	2
stekerbeeld	SCRJ overeenkomstig DIN EN 50377-6-1
Aantal steekplAatsen	2

Elektrische eigenschappen

Demping	< 2,5 dB (bij 660 nm)
overdrachtsmedium	glasvezel

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1000
------------	--------

Materiaal

materiaal behuizing	PBT
materiaal contact	fosfor brons
buitenmantel, materiaal	PE

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	POF SC-RJ
-----------------	-----------

Aderaansluiting

Aansluitmethode	POF SC-RJ
-----------------	-----------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht SC-RJ
kleur isolatiemateriaal	zwart
steekcycli	≥ 1000
beschermklasse	IP20

Aansluiting 2

bouwvorm	connector recht SC-RJ
beschermklasse	IP20

Kabel/leiding

kabellengte	5,00 m
Kabeltype	Polymeervezel (980 / 1000 µm)

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Glasvezelkabel



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656479>

kabeltype	breakout-kabel
buitenmantel, materiaal	PE
buitenmantel, kleur	zwart
kleinste buigradius, permanent gelegd	30 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	30 mm
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 60 °C

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezel	polymeervezel, 980/1000 µm
vezeltype	POF-vezel A4A
overdrachtsmedium	multimode glasvezel

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage)	-20 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage)	-20 °C ... 60 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 50 °C

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Glasvezelkabel


1656479

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656479>




Tekeningen

Maatschets



SC-RJ-connector, POF, IP20

Maatschets




SC-RJ-connector, POF, IP20

1656479


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656479>

schematekening



Poolschema steker SCRJ

schematekening



Poolschema steker SCRJ

1656479

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656479>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 9.0	EC002607
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	2c35bba3-c935-4b37-9fdd-b1fbbf8e4435