

VS-SI-EB-EMV-2 - Inbouwframe

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656495>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Inbouwraam, voor 2 frontplaten of contactdoos, metalen raam, mat vernikkeld, elektrisch geleidend, transparante beschermkap



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1656495
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7EAX
Productcode	AF7EAX
GTIN	4046356029865
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	394 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	369 g
Douanetariefnnummer	85389099
Land van herkomst	DE

VS-SI-EB-EMV-2 - Inbouwframe

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656495>



Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	met afsluitbare druksluiting
----------	------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Inbouwramen
-------------	-------------

Afmetingen

Maatschets		
Breedte		130 mm
Hoogte		35 mm
lengte		120 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	117 mm
lengte montage-uitsparing	91 mm

Materiaal

materiaal behuizing	Zinklegering (vernikkeld)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 70 °C

Montage

Montage-instructie	Geschikt voor wanddikten van 1 mm ... 5 mm
--------------------	--


VS-SI-EB-EMV-2 - Inbouwframe

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656495>



Tekeningen



Maatschets


VS-SI-EB-EMV-2 - Inbouwframe

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656495>



Maatschets



montage-uitsparing

1656495

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656495>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 9.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	ee6baf9c-a9e0-4e0c-9d0c-c9bc4813b280