

RF-12S2N8A90DU - Koppelconnector



1607302

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607302>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Koppelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 12, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q4 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607302
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABRAGG
Productcode	ABRAGG
GTIN	4046356174701
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	101,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	93,697 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RF-12S2N8A90DU - Koppelconnector



1607302

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607302>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
-------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
serie	RF
toepassing	feedback, signaal
	signaal
aantal polen	12
stekerbeeld	12
Afgeschermd	ja
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Materiaal

materiaal afdichting	FPM
materiaal behuizing	metaal
Behuizingsmateriaal	draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn)
materiaal isolatiehuis	PA 6.6
materiaal afdicht- en O-ring	FPM

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	1 mm
nominale stroom I_N	8 A
nominale spanning U_N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

Connectoren

bouwworm	recht
draairichting	tegengesteld

Kabel/leiding

RF-12S2N8A90DU - Koppelconnector

1607302

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607302>



kabelbuitendiameter	5 mm ... 13,2 mm
---------------------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m


RF-12S2N8A90DU - Koppelconnector




1607302

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607302>

Tekeningen



RF-12(17)...N8A90DU



Maatschets


RF-12S2N8A90DU - Koppelconnector

1607302

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607302>



schematekening



Polbild

RF-12S2N8A90DU - Koppelconnector



1607302

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607302>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607302>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E153698-20090723				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	48 V	5 A	20	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E153698-20090723				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	48 V	5 A	20	-

RF-12S2N8A90DU - Koppelconnector



1607302

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607302>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RF-12S2N8A90DU - Koppelconnector



1607302

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607302>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	9b45b235-4087-4223-a8c6-d8847c15e837

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl