

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Glasvezelkabel



1657106

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657106>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Geconfectioneerde glasvezelkabel, breakout-kabel, polymeervezel 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 op FSMA/IP20, voor toepassing in schakelkasten, kabel geschikt voor buitentoeepassingen met UV-bescherming, lengte: 1 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1657106
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABNIBA
GTIN	4046356100168
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	44 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	35,9 g
Land van herkomst	CZ

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Datakabel geconfectioneerd
sensortype	Ethernet
aantal polen	2
stekerbeeld	SCRJ overeenkomstig DIN EN 50377-6-1
Aantal steekplAatsen	2

Elektrische eigenschappen

Demping	< 1,7 dB (bij 660 nm)
overdrachtsmedium	glasvezel

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1000
------------	--------

Materiaal

materiaal behuizing	PBT/argentaan
buitenmantel, materiaal	PE

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	POF SC-RJ
-----------------	-----------

Aderaansluiting

Aansluitmethode	POF SC-RJ
-----------------	-----------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht SC-RJ
beschermklasse	IP20

Aansluiting 2

bouwvorm	connector recht FSMA
beschermklasse	IP20

Kabel/leiding

Kabeltype	Polymeervezel (980 / 1000 µm)
kabeltype	breakout-kabel
buitenmantel, materiaal	PE
buitenmantel, kleur	zwart
kleinste buigradius, permanent gelegd	30 mm

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Glasvezelkabel



1657106

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657106>

kleinste buigradius, flexibel gelegd	30 mm
--------------------------------------	-------

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezel	polymeervezel, 980/1000 µm
vezeltype	POF-vezel A4A
overdrachtsmedium	glasvezel


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf) (vaste montage)	-30 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf) (flexibele montage)	-20 °C ... 60 °C
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-20 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 50 °C


Tekeningen

Maatschets



SC-RJ-connector, IP20

schematekening



Poolschema steker SCRJ

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Glasvezelkabel



1657106

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1657106>

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121607
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl