

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren



1658435

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658435>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-connectoren, bouwvorm: RJ45, beschermklasse: IP20, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: snijklemaansluiting, kabel aansluiting: recht, kleur: verkeersgrijs A RAL 7042, PROFINET

Uw voordelen

- Eenvoudige en tijdbesparende confectie door IDC-snelaansluittechniek
- Internationaal inzetbaar door EAC, UL 1863 en CAN/CSA C22.2
- Optimale begeleider bij service- of reparatie-inzet in het veld, er is geen speciaal gereedschap voor de montage nodig

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1658435
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNAAD
Productcode	ABNAAD
GTIN	4046356163118
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,225 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,042 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	CH

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.1 Connectors for Inside Environment (Balanced Cabling)
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Dataconnector (aan kabelzijde)
bouwworm	RJ45
sensor type	PROFINET
aantal polen	4
stekerbeeld	RJ45
Aantal kabelAansluitingen	1
Afgeschermd	ja
kabeluitgang	recht
Posities/contacten	8P4C

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	I
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	72 V (DC)
test-stootspanning	330 kV
Nominale stroom	1,75 A
Contactweerstand	< 20 mΩ (contact) < 100 mΩ (afscherming)
frequentiebereik	100 MHz
isolatieweerstand	> 500 MΩ (100 V)
nominale spanning U_N	48 V
nominale stroom I_N	1,75 A
Spanningsvastheid	1000 V DC (geleider-geleider) 1500 V DC (ader-afscherming)
overgangsweerstand per contactpaar	< 20 Ω
overgangsweerstand	> 10 mΩ (draad - IDC) < 0,005 Ω (litzendraad - IDC)
overdrachtsmedium	Koper
Overdrachtssnelheid	100 Mbit/s
overdrachtseigenschappen (categorie)	CAT5
overdrachtssnelheid	100 MBit/s
Vermogensoverdracht	PoE+

aansluitgegevens

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren



1658435

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658435>

Aansluittechniek

Aansluitmethode	snijklemaansluiting
aansluitdoorsnede AWG	22 (massief) 22 (flexibel)
aansluitdoorsnede	0,34 mm² ... 0,36 mm² (massief) 0,34 mm² ... 0,36 mm² (flexibel)
Hoek kabel aansluiting	180

Afmetingen

Breedte	14 mm
Hoogte	14,6 mm
lengte	56 mm

Materiaal

Kleur	verkeersgrijs A RAL 7042
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal kabelafdichting	NBR
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Au/Ni
materiaal contactblok	PC
materiaal O-ring	FPM
materiaal vergrendelingsbeugel	PC
Materiaal wartel	PA

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	4,5 mm ... 8 mm
kabelbuitendiameter	4,5 mm ... 8 mm
aderdiameter	1,6 mm
Testspanning ader/ader	1000 V
Testspanning ader/ader-afscherming	1500,00 V
Halogeenvrij	nee

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 750
steekkracht per signaalcontact	< 20,00 N
trekkracht per signaalcontact	< 20 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Testspecificatie

testmethode	Trillingstest
-------------	---------------

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren



1658435

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658435>

testspecificatie	IEC 60068-2-6
frequentie	10-500 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,35 mm
Versnelling	50,00 m/s ²
Testduur	20,00 s

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C

Montage

montagetechniek	In het veld te confectioneren
-----------------	-------------------------------

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren


1658435

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658435>



Tekeningen

schematekening



Polbild

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren



1658435

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658435>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658435>



UL Listed

Toelatings-ID: FILE E 335024



cUL Listed

Toelatings-ID: FILE E 335024

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-connectoren



1658435

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1658435>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440114
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 9.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329)(CAS-nr.: 3147-75-9)
SCIP	e3c95714-a832-42bd-82c2-777d18a8ce59