

RF-17S1N8A8002 - Kabelconnector

1607338

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607338>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Bus, afgeschermd: ja, beschermklasse: IP67, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 10 mm, aantal polen: 17, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607338
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABRAGA
Productcode	ABRAGA
GTIN	4046356269216
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	95,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	91,756 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RF-17S1N8A8002 - Kabelconnector

1607338

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607338>



Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
-------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
serie	RF
toepassing	feedback, signaal
	signaal
aantal polen	17
stekerbeeld	17
Afgeschermd	ja
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Materiaal

materiaal behuizing	GD-Zn
materiaal Gedraaide onderdelen	CuZn
materiaal Behuizingsoppervlak	Ni
materiaal Isolatiebehuizing	PA 6.6
materiaal Afdichting	FPM (O-ring)

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	1 mm
nominale stroom I_N	8 A
nominale spanning U_N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

Connectoren

bouwworm	recht
draairichting	standaard

Aansluiting 1

bouwworm kop	bus
--------------	-----

RF-17S1N8A8002 - Kabelconnector



1607338

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607338>

kabeluitgang kop	recht
schroefdraadsoort kop	M23

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	6 mm ... 10 mm
---------------------	----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m

RF-17S1N8A8002 - Kabelconnector


1607338

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607338>




Tekeningen

Maatschets



Maatschets

schematekening



Polbild

RF-17S1N8A8002 - Kabelconnector



1607338

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607338>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607338>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E153698-20090723				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	48 V	1 A	26	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E153698-20090723				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	48 V	1 A	26	-

RF-17S1N8A8002 - Kabelconnector



1607338

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607338>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: Niet van toepassing)
SCIP	317ea007-2b28-448c-9972-471535fe08d7