

CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpcontact



1663394

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663394>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Crimpcontact, serie: HC-M-12, Bus, gedraaid, contactdiameter: 1,6 mm, aansluitdoorsnede: 0,14 mm² ... 0,37 mm², AWG 26...22, materiaal contact: Cu-legering

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1663394
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	AF7AIA
Productcode	AF7AIA
GTIN	4017918123208
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,744 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,72 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	DE

CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpcontact

1663394

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663394>



Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	voor HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q en VC-D-contactblokken
Montage-instructie	De kwaliteit van een crimpverbinding wordt bepaald door DIN EN 60352-2.
Montage-instructie	Bij spanningen lager dan 5 V en stromen lager dan 5 mA worden vergulde contacten aanbevolen.

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpcontact
serie	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42
	HC-M-08-MBIT
contacttype	gedraaid

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Type contactaansluiting	Bus
Aansluitmethode	Crimpaansluiting


Aderaansluiting

Striplengte	8 mm
Aansluitdoorsnede	0,14 mm ² ... 0,37 mm ²
Aansluitdoorsnede AWG	26 ... 22

Materiaal

materiaal contact	Cu-legering
materiaal contactoppervlak	Ag

Afmetingen

Maatschets	
------------	--

CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpcontact

1663394

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663394>



Diameter (Contactdiameter)	1,6 mm
----------------------------	--------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------


CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpcontact

1663394

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663394>



Tekeningen



Maatschets

CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpcontact

1663394

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663394>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663394>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-0,37BU AG - Crimpcontact

1663394

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1663394>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,034 kg CO2e
---------	---------------