

RF-17S1N8AAK00 - Apparaatconnector voorwand



1607890

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607890>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector voorwand, haaks, vast, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 17, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, 4x Ø 3,2, afgeschermd: ja, flanschmaß: 28 mm x 28 mm, aantal polen: 17, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607890
Verpakkingseenheid	16 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRAGM
GTIN	4046356269292
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	58,96 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	58,96 g
Land van herkomst	DE

RF-17S1N8AAK00 - Apparaatconnector voorwand



1607890

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607890>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
-------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
serie	RF
toepassing	feedback, signaal signaal
aantal polen	17
stekerbeeld	17
Afgeschermd	ja
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Afmetingen

Behuizingen

Flanschmaß	28 mm x 28 mm
------------	---------------

Materiaal

materiaal afdichting	FPM
Behuizingsmateriaal	draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn)
materiaal isolatiehuis	PA 6.6
materiaal afdicht- en O-ring	FPM

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	1 mm
nominale stroom I_N	8 A
nominale spanning U_N	100 V
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactaansluiting	Bus

Connectoren

bouwvorm	haaks, vast
----------	-------------

RF-17S1N8AAK00 - Apparaatconnector voorwand



1607890

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607890>

draairichting	standaard
---------------	-----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m



RF-17S1N8AAK00 - Apparaatconnector voorwand

1607890

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607890>




Tekeningen



1607890

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607890>

schematekening



contactkamernummering (aanzicht steekzijde) bus standaard

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---