

RF-16P1N8A80DU - Kabelconnector



1613717

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613717>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabelconnector, recht, Schroefvergrendeling, M23, aantal polen: 16, type contactaansluiting: Stift, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 5 mm ... 13,2 mm, aantal polen: 16, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: RF, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1242812

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1613717
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABRAGA
Productcode	ABRAGA
GTIN	4046356401807
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	98,75 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	94,35 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RF-16P1N8A80DU - Kabelconnector



1613717

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613717>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Crimpcontacten Ø 1 mm separaat bestellen
-------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
serie	RF
toepassing	feedback, signaal
	signaal
aantal polen	16
stekerbeeld	16
Afgeschermd	ja
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Materiaal

materiaal afdichting	FPM
materiaal behuizing	metaal
Behuizingsmateriaal	draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn)
materiaal isolatiehuis	PA 6.6
materiaal afdicht- en O-ring	FPM

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	1 mm
nominale spanning U_N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

Connectoren

bouwworm	recht
draairichting	standaard

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5 mm ... 13,2 mm
---------------------	------------------

RF-16P1N8A80DU - Kabelconnector



1613717

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613717>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m

RF-16P1N8A80DU - Kabelconnector



1613717

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613717>


Tekeningen

Maatschets



Maatschets

schematekening



Polbild

RF-16P1N8A80DU - Kabelconnector



1613717

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1613717>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	be6fb45e-82e6-4310-9ddd-8d575dfbf186