

CA-07P1N122S00 - Apparaatconnector voorwand



1619988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1619988>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



M23, Apparaatconnector voorwand, serie: CA, recht, afgeschermd: ja, voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling, aantal polen: 7, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, vlakke afdichting, flanschmaß: 25 mm x 25 mm, polarisatie: N, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Uw voordelen

- Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
- Connector voor een flexibele confectionering ter plaatse
- volledige EMC-afscherming voor een betrouwbare overdracht van signalen
- soldeeraansluiting: beproefde aansluittechniek voor verschillende litzen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1619988
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABRAEL
Productcode	ABRAEL
GTIN	4046356820066
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	32,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	25,729 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

CA-07P1N122S00 - Apparaatconnector voorwand



1619988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1619988>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
-------------	-----------------------------------

Connectoren

Isolatiebehuizing

polarisatie	N
materiaal (Isolatiebehuizing)	PBT
materiaal (contact)	CuZn
materiaal (contactoppervlak)	Ni/Au
steekcycli	100
Aansluitmethode	soldeeraansluiting
Type contactswitch	Stift
toepassing	signaal
aantal polen	7
draairichting	standaard
stekerbeeld	7
nominale spanning contact (Contactgroep 1)	48 V AC
	74 V DC
test-stootspanning	1,5 kV
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
aantal contact (Contactgroep 2)	7
diameter contact (Contactgroep 2)	2 mm
Aderdoorsnede max. contact (Contactgroep 2)	2,5 mm ²
nominale stroom contact (Contactgroep 2)	20 A

behuizing

uitvoering	Flensbehuizing
Schroefdraadsoort	M23
Bouwvorm	recht
Type vergrendeling	voor standaard- en SPEEDCON-vergrendeling
Pg-wartel	zonder
montagetechniek	Voorwandmontage/vierkante flens (4x Ø 3,2 mm)
Flanschmaß	25 mm x 25 mm
materiaal (behuizing)	GD-Zn
beschermklasse (gemonteerd)	IP67
afdichting van het apparaat	vlakke afdichting


Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------


Tekeningen

schematekening



Polbild

schematekening



Polbild

CA-07P1N122S00 - Apparaatconnector voorwand



1619988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1619988>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1619988>

cUL Recognized Toelatings-ID: E335019-20141210				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	48 V	10 A	14	-

UL Recognized Toelatings-ID: E335019-20141210				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	48 V	20 A	14	-

CA-07P1N122S00 - Apparaatconnector voorwand



1619988

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1619988>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 9.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	afdc7d6a-473b-47af-8b65-0c473fdbcf44