

ENLAR-M-KV-M20/M25 - Uitbreidingsadapter



1647666

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647666>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Uitbreidingsadapter, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring



Productbeschrijving

Uitgebreid van M20 naar M25

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1647666
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7DZX
Productcode	AF7DZX
GTIN	4017918947071
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	20,083 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	19,39 g
Douanetariefnummer	74198090
Land van herkomst	DE

ENLAR-M-KV-M20/M25 - Uitbreidingsadapter



1647666


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647666>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Uitbreidingsadapter
-------------	---------------------

Afmetingen

Maatschets		
lengte	19 mm	
lengte bevestigingsschroefdraad	6,5 mm	
lengte zonder bevestigingsschroefdraad	12,5 mm	
diameter	20 mm	
diameter aansluitschroefdraad	20 mm	
zeskant hoekmaat	27 mm	
schroefdraadsoort aansluitzijde	M20 x 1,5	
schroefdraadspoed	1,5 mm	
schroefdraadsoort afdichtingszijde	M25	

Materiaal

materiaal	Messing, vernikkeld
materiaal afdichting O-ring	NBR

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	15 mm
Halogeenvrij	nee

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden		
beschermklasse	IP65 (afhankelijk van de toegepaste wartel)	
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C	

Montage

Montage-instructie	met bijbehorende kabelwartel: IP68
--------------------	------------------------------------

ENLAR-M-KV-M20/M25 - Uitbreidingsadapter


1647666

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647666>



Tekeningen

Maatschets



ENLAR-M-KV-M20/M25 - Uitbreidingsadapter



1647666

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1647666>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	d4aceb02-1ef6-4cf1-8d15-205ac5f6fcef