

HC-B 24-A-DT-PEL-F - Klemadapter



1648474

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1648474>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

HEAVYCON-klemadapter, buscontactblok, serie B24, 24-polig, voor de linker schakelkastzijde, push-in-aansluiting



Uw voordelen

- Eenvoudige installatie zonder gereedschap, ook in ingebouwde toestand, dankzij Push-in-aansluittechniek
- Meest korte installatietijd in vergelijking met andere aansluittechnieken
- Snel en moeiteloos bekabelen, met name bij zeer weinig ruimte
- Geautomatiseerde bekabeling door robot mogelijk
- Veilige bekabeling en bediening door met kleur geaccentueerde bedieningseenheid
- Schok- en trillingsbestendig conform DIN EN 61373

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1648474
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF7ADC
Productcode	AF7ADC
GTIN	4046356092197
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	173,73 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	172,2 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	CN

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	voor HEAVYCON ADVANCE-aanbouwflenzen en HEAVYCON-aanbouwbehuizingen van bouwvorm B24
Algemeen	Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend

Artikeleigenschappen

Producttype	Klemmenadapters
Productfamilie	HC-B
serie	HC-B
bouwvorm	B24
aantal polen	24
stekerbeeld	24+PE
contactnummering	1 - 24

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	500 V
test-stootspanning	6 kV
Nominale stroom	16 A
SCCR	5 kA (UL 2237)

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluittechniek	Push-in aansluiting
------------------	---------------------

Aderaansluiting

aansluitdoorsnede	0,5 mm² ... 2,5 mm²
aansluitdoorsnede AWG	22 ... 12
striplengte van de afzonderlijke aders	10 mm (13 mm met adereindhuls)

Afmetingen


HC-B 24-A-DT-PEL-F - Klemadapter

1648474

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1648474>



Maatschets



Breedte	34 mm
Hoogte	72,1 mm
lengte	111 mm
boorgatafstand horizontaal	104 mm
boorgatafstand verticaal	27 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	Ag
materiaal contactblok	PA
normen / bepalingen	PA

Kabel/leiding

Striplengte van de afzonderlijke aders	10 mm (13 mm met adereindhuls)
--	--------------------------------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Normen en bepalingen

bouw- en testvoorschriften	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352
tests	DIN EN 61984
	DIN EN 60664
	IEC 60352

Tests

Normen/bepalingen	PA: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevaarniveau HL1 - HL3)
-------------------	--

HC-B 24-A-DT-PEL-F - Klemadapter

1648474

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1648474>




Montage

Montage-instructie
Het gebruik conform de voorschriften omvat de inbouw in een behuizing met beschermklasse IP54 of hoger
Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden ingestoken

Tekeningen

Maatschets



Maatschets


HC-B 24-A-DT-PEL-F - Klemadapter

1648474

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1648474>



Maatschets



Maatschets zij aanzicht


HC-B 24-A-DT-PEL-F - Klemadapter

1648474

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1648474>




applicatietekening



Inbouwpositie PE-aansluiting links / rechts (PEL / PER)

diagram



Deratingcurve

HC-B 24-A-DT-PEL-F - Klemadapter



1648474

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1648474>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1648474>

CSA Toelatings-ID: 013631_6233_01				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	13 A	22 - 14	-

cUL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	13 A	22 - 14	-

UL Recognized Toelatings-ID: E118976				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	13 A	22 - 14	-

cULus Recognized Toelatings-ID: E468743				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	600 V	13 A	- 14	-

HC-B 24-A-DT-PEL-F - Klemadapter



1648474

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1648474>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440222
ECLASS-15.0	27440222

ETIM

ETIM 9.0	EC000438
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl