

VS-09-BU-DSUB-LH-B - D-SUB-contactblok



1654798

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654798>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-contactblok, grootte 1, met 9 meldcontacten, type contactaansluiting bus, voor printplaatmontage, haaks, bevestiging via boring 2,5 mm en soldeerplaat, voor aanbouwframe VS-09-...

Uw voordelen

- D-SUB 9-aansluiting
- Eenvoudige montage
- Directe printplaat aansluiting
- Compatibel met IP67-aanbouwframes

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1654798
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABNCAB
Productcode	ABNCAB
GTIN	4017918989187
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12,64 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,18 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	9
stekerbeeld	D-SUB
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning volgens IEC 61076-2-101	400 V
nominale spanning (III/3)	125 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	5 A (bij 20 °C)
Testspanning	1200 V
overdrachtsmedium	Koper
Vermogensoverdracht	Vermogen

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Golfsoldeercontacten
-----------------	----------------------

Afmetingen

Breedte	20,2 mm
Hoogte	12,93 mm
lengte	31,19 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	PBT-GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 200
steekkracht per signaalcontact	≤ 3,40 N

1654798

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654798>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	printplaatmontage
-----------------	-------------------

VS-09-BU-DSUB-LH-B - D-SUB-contactblok



1654798

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654798>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654798>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	cb2ed6b2-e2eb-4b72-9f19-567d712f5973