

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Glasvezelkabel



1654947

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654947>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Geconfectioneerde lichtgeleiderkabel, breakout-kabel, PCF-vezel 200/230 µm, SC-RJ/IP20 op SC-RJ/IP20, voor toepassing in schakelkasten, lengte: 2 m

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1654947
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	ABNIBB
GTIN	4046356028912
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	76,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	76,2 g
Land van herkomst	CZ

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Datakabel geconfectioneerd
sensortype	Ethernet
aantal polen	2
stekerbeeld	SCRJ overeenkomstig DIN EN 50377-6-1

Elektrische eigenschappen

demping	$\leq 1,2$ dB (bij 850 nm)
overdrachtsmedium	PCF-vezel

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 1000
------------	-------------

Materiaal

materiaal behuizing	PBT
buitenmantel, materiaal	TPE-O

Afmetingen

Mechanische kengetallen

diameter geleiderhuls	2,50 mm
-----------------------	---------

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm	connector recht SC-RJ
beschermklasse	IP20

Aansluiting 2

bouwworm	connector recht SC-RJ
beschermklasse	IP20

Kabel/leiding

kabeltype	Break-out
buitenmantel, materiaal	TPE-O
buitenmantel, kleur	oranje
afzonderlijke aders, diameter	2,2 mm
kleinste buigradius, permanent gelegd	50 mm
kleinste buigradius, flexibel gelegd	50 mm
oliebestendigheid	ja
vlambestendigheid	ja, conf. IEC 60332-1-2 en conf. IEC 60332-3-22 Cat A
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Glasvezelkabel



1654947

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654947>

Lichtgeleiderkabel

Aantal vezels	2
vezel	200/230 µm
vezeltype	PCF-vezel A3C
kabel, afscherming	10 dB/km (650 nm), 8 dB/km (bij 850 nm)
overdrachtsmedium	PCF-vezel

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage)	-20 °C ... 70 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 50 °C
oliebestendigheid	ja

Normen en bepalingen

vlambestendigheid	ja, conf. IEC 60332-1-2 en conf. IEC 60332-3-22 Cat A
oliebestendigheid	ja


Tekeningen

Maatschets



SC-RJ-connector, IP20

schematekening




Poolschema steker SCRJ

1654947

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654947>

schematekening



Poolschema steker SCRJ

VS-PC-2XHCS-200-SCRJ/SCRJ-2 - Glasvezelkabel



1654947

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1654947>

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121607
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl