

HCC 4-MC - Stekerdeel

1660669

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660669>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Stekerdeel, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 13,5 A, aantal aansluitingen: 10, aansluitmethode: Crimpaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm², doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs



Uw voordelen

- Solide trekontlasting voor stift- en busconnectordeel
- Vingeraanrakingsveilig, ook in gedemonteerde toestand

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1660669
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	BE1ZWX
Productcode	BE1ZWX
GTIN	4017918022266
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	15,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	15,2 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Klem voor hoge stromen
Aantal Aansluitingen	10
Aantal rijen	1

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Elektrische eigenschappen

test-stootspanning	6 kV
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf	0,77 W

aansluitgegevens

Aantal aansluitingen per etage	10
nominale doorsnede	2,5 mm ²
Aansluitmethode	Crimpaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC 61984
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
aderdoorsnede soepel [AWG]	24 ... 12 (omgezet naar IEC)
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
2 massieve aders met dezelfde doorsnede	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 soepele aders met dezelfde doorsnede	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Nominale stroom	13,5 A
belastingsstroom maximaal	13,5 A (met STG-MTN 0,5-1,0-contact)
	20 A (met STG-MTN 1,5-2,5-contact)
nominale spanning	400 V
nominale aderdoorsnede	1,5 mm ²

Afmetingen

Breedte	92 mm
Hoogte	34,6 mm
diepte	17 mm
boorgatafstand	83 mm

Materiaal

HCC 4-MC - Stekerdeel



1660669

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660669>

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
isolatiemateriaalgroep	I
Isolatiemateriaal	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

open zijwand	Nee
--------------	-----

Technische gegevens

boorgatafstand	83 mm
----------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf)	20 % ... 90 %
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Normen en bepalingen

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 61984
---------------------------------	-----------

Montage

montagetechniek	direct vastschroeven
-----------------	----------------------

HCC 4-MC - Stekerdeel

1660669

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660669>



Tekeningen

schakelschema



HCC 4-MC - Stekerdeel

1660669

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660669>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250306
ECLASS-15.0	27250306

ETIM

ETIM 9.0	EC002021
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HCC 4-MC - Stekerdeel

1660669

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660669>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl