

VS-09-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1688722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688722>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-Gender-Changer, beschermklasse: IP20, aantal polen: 9, materiaal: metaal, aansluitmethode: Koppeling, kabel aansluiting: haaks, behuizingsgrootte: 1, Universeel



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688722
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABNCAB
Productcode	ABNCAB
GTIN	4017918942632
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,89 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	10,89 g
Douanetariefnr	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
sensor type	Universeel
aantal polen	9
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	haaks

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	125 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	5 A
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Koppeling
-----------------	-----------

Afmetingen

Breedte	17,6 mm
Hoogte	30,86 mm
lengte	12,5 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	hardverguld nikkel
materiaal contactblok	polyester GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 200
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

VS-09-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1688722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688722>

Montage

montagetechniek

schroefdraad

VS-09-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1688722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688722>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440390

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1688722

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688722>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl