

VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB connector



1688803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688803>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 1, met 9 meldcontacten, type contactaansluiting bus, met soldeeraansluiting, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizing VS-09-...



Uw voordelen

- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage
- D-SUB 9-aansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688803
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAB
Productcode	ABNCAB
GTIN	4017918822934
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11,06 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6,09 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB connector



1688803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688803>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	9
stekerbeeld	D-SUB
Aantal steekplAatsen	1
uitvoering	Busconnector
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning volgens IEC 61076-2-101	400 V
nominale spanning (III/3)	125 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	5 A (bij 20 °C)
Testspanning	1200 V
overdrachtsmedium	Koper
Vermogensoverdracht	Vermogen

aansluitgegevens

Aansluitmethode	soldeeraansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	14,5 mm
Hoogte	31,19 mm
lengte	12,93 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	PBT-GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 50
steekkracht per signaalcontact	≤ 3,40 N

VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB connector



1688803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688803>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB connector


1688803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688803>



Tekeningen

schematekening



VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB connector



1688803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688803>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688803>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB connector



1688803

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688803>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	b5463eea-8d89-4a9a-9875-4167abe9b524