

VS-09-BU-DSUB-CD-B - D-SUB-contactdrager



1688861

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688861>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB-contactblok, grootte 1, voor 9 meldcontacten, type contactaansluiting bus, voor crimpcontacten, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizingen VS-09-...

Uw voordelen

- D-SUB 9-aansluiting
- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688861
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAB
Productcode	ABNCAB
GTIN	4017918822996
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,34 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,87 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Testspanning alleen in combinatie met crimpcontact artikelnummer: 1418788.
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	9
stekerbeeld	D-SUB
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning volgens IEC 61076-2-101	400 V
nominale spanning (III/3)	125 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	5 A (bij 20 °C)
Testspanning	1500 V
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Afmetingen

Breedte	17,9 mm
Hoogte	12,93 mm
lengte	31,19 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	glasvezelversterkt thermoplast UL 94 V0

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688861>

steekkracht per signaalcontact	≤ 3,40 N
--------------------------------	----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 130 °C

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

VS-09-BU-DSUB-CD-B - D-SUB-contactdrager

1688861

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688861>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688861>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl