

VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688874>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 2, met 15 meldcontacten, type contactaansluiting stift, met soldeeraansluiting, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizing VS-15-...



Uw voordelen

- D-SUB 15-aansluiting
- Eenvoudige montage
- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688874
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAA
Productcode	ABNCAA
GTIN	4017918823023
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	8,59 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7,43 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688874>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	15
stekerbeeld	D-SUB 15
Afgeschermd	nee

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning volgens IEC 61076-2-101	400 V
nominale spanning (III/3)	125 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	5 A (bij 20 °C)
Testspanning	1200 V
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode	soldeeraansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	14,4 mm
Hoogte	39,5 mm
lengte	12,9 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, vertind
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	hardverguld nikkel
materiaal contactblok	PBT-GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 50
steekkracht per signaalcontact	≤ 3,40 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688874>

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	boring
-----------------	--------

VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB connector


1688874

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688874>



Tekeningen

schematekening



VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688874>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688874>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688874>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-ST-DSUB-EG - D-SUB connector



1688874

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688874>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	c30472e6-5c56-46a0-a450-62f6874c6344

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl