

VS-09-IBS-ST - D-SUB connector

1689271

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689271>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



D-SUB connector, beschermklasse: IP20, aantal polen: 9, materiaal: Kunststof, aansluitmethode: schroefaansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 20, kabel aansluiting: schuin, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs, INTERBUS

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1689271
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNCBA
Productcode	ABNCBA
GTIN	4017918892746
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	91,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	71,512 g
Douanetariefnnummer	85369010
Land van herkomst	DE

VS-09-IBS-ST - D-SUB connector

1689271

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689271>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Dataconnector (aan kabelzijde)
toepassing	INTERBUS
bouwworm	D-SUB
sensortype	INTERBUS
aantal polen	9
stekerbeeld	D-SUB
Aantal kabelAansluitingen	2
Afgeschermd	ja
kabeluitgang	schuin

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	63 V
test-stootspanning	0,5 kV
Nominale stroom	1 A
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	schroefaansluiting
aansluitdoorsnede AWG	26 ... 20
aansluitdoorsnede	0,14 mm ² ... 0,5 mm ²

Materiaal

Kleur	grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal kabelafdichting	CR/NBR
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal contactblok	PBTP

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	5 mm ... 9 mm
aderdoorsnede	0,14 mm ²

Mechanische eigenschappen

VS-09-IBS-ST - D-SUB connector



1689271

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689271>

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 200
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 70 °C

VS-09-IBS-ST - D-SUB connector



1689271

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689271>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440290

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	21b6f9f9-90ed-43d5-b66c-9d9d80bd8d83