

HC-HS 6-ESTS-12 - Contactblok



1674574

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1674574>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

HEAVYCON-stiftcontactblok, serie HS6, schroefaansluiting, nummering: 7-12



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1674574
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7ABI
GTIN	4017918144685
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	99,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	95,83 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	voor HEAVYCON ADVANCE-behuizingen van bouwvorm B16 en HEAVYCON-behuizingen van bouwvorm B32
----------	---

Montage

Montage-instructie	Connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij worden bediend
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok met vast aantal polen
serie	HC-HS
bouwvorm	B16
	B32
aantal polen	6
stekerbeeld	6+PE
contactnummering	7 - 12

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	34 mm
Hoogte	34 mm
lengte	84,5 mm
boorgatafstand horizontaal	77,5 mm

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluittechniek	schroefaansluiting
aansluiting overeenkomstig norm	IEC / EN

Aderaansluiting

aansluitdoorsnede	0,5 mm ² ... 6 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	20 ... 10
Aanhaalmoment	1,2 Nm
striplengte van de afzonderlijke aders	10 mm

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	500 V
test-stootspanning	6 kV
Nominale stroom	35 A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	Ag
materiaal contactblok	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C (inclusief contactverwarming)
--------------------------------	---

Normen en bepalingen

bouw- en testvoorschriften	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512
tests	DIN VDE 0627/86
	DIN VDE 0110/02.79
	DIN VDE 0110-1/04.97
	IEC 60664-1, DIN IEC 60512

HC-HS 6-ESTS-12 - Contactblok


1674574

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1674574>




Tekeningen

Maatschets



Stiftcontactblok

Maatschets



montage-uitsparing


HC-HS 6-ESTS-12 - Contactblok

1674574

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1674574>




schematekening



Poolschema aansluitzijde

diagram



Deratingcurve: bouwserie HC-HS...S

HC-HS 6-ESTS-12 - Contactblok

1674574

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1674574>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440205
-------------	----------

1674574

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1674574>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl