

HC-B 10-TFL-72/O1PG29G - Behuizing



1677759

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1677759>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Wartelbehuizing, voor lengtebeugel, hoogte: 72 mm, zonder wartel, 1x Pg29, kabelaansluiting recht

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1677759
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAC
GTIN	4017918151362
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	228,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	221 g
Land van herkomst	DE

HC-B 10-TFL-72/O1PG29G - Behuizing



1677759

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1677759>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B10
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x Pg29
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	43 mm
Hoogte	72 mm
lengte	73 mm

Materiaal

materiaal behuizing	Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x Pg29
----------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFL-72/O1PG29G - Behuizing



1677759

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1677759>



Tekeningen

Maatschets



HC-B 10-TFL-72/O1PG29G - Behuizing

1677759

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1677759>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---