

# SAC-3P-M 8MS/1,0-PUR/M 8FR - Sensor-/actorkabel



1696581

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1696581>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeen vrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M8, polarisatie: A, op Busconnector haaks M8, kabellengte: 1 m

## Uw voordelen

- Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1696581       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | AF1BBA        |
| Productcode                             | AF1BBA        |
| GTIN                                    | 4017918236939 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 26,9 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 26,9 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85444290      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Producttype               | Sensor-/actorkabel |
| toepassing                | Standaard          |
| aantal polen              | 3                  |
| Aantal kabelAansluitingen | 1                  |
| Afgeschermd               | nee                |
| polarisatie               | A                  |

### Isolatie-eigenschappen

|                        |    |
|------------------------|----|
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad       | 3  |

### Materiaal

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB                                    |
| materiaal afdichting               | NBR                                   |
| materiaal behuizing                | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact                  | CuSn                                  |
| materiaal contactoppervlak         | Ni/Au                                 |
| materiaal contactblok              | TPU GF                                |
| Materiaal wartel                   | zinkspluitgietwerk, vernikkeld        |

### Elektrische eigenschappen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| isolatieweerstand       | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| nominale spanning $U_N$ | 48 V AC                    |
|                         | 60 V DC                    |
| nominale stroom $I_N$   | 4 A                        |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|            |            |
|------------|------------|
| steekcycli | $\geq 100$ |
|------------|------------|

### Signalering

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| statusindicatie          | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |

### aansluitgegevens

#### Aderaansluiting

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm (M8-connector) |
|---------------|-----------------------|

### Connectoren

#### Aansluiting 1

# SAC-3P-M 8MS/1,0-PUR/M 8FR - Sensor-/actorkabel



1696581

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1696581>

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| bouwworm         | connector recht M8 |
| aantal polen     | 3                  |
| Type polarisatie | A                  |

## Aansluiting 2

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| bouwworm     | Busconnector haaks M8 |
| aantal polen | 3                     |

## Kabel/leiding

|             |     |
|-------------|-----|
| kabellengte | 1 m |
|-------------|-----|

## PUR halogeenvrij zwart [PUR]

|                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets                            |  |
| Kabelgewicht                          | 18 kg/km                                                                            |
| UL AWM Style                          | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V)                                                       |
| aantal polen                          | 3                                                                                   |
| Afgeschermd                           | nee                                                                                 |
| Kabeltype                             | PUR halogeenvrij zwart [PUR]                                                        |
| aderopbouw signaalleiding             | 32x 0,10 mm                                                                         |
| AWG signaalleiding                    | 24                                                                                  |
| aderdoorsnede                         | 3x 0,25 mm <sup>2</sup> (signaalader)                                               |
| aderdiameter inclusief isolatie       | 1,17 mm ±0,02 mm                                                                    |
| kabelbuitendiameter                   | 3,60 mm ±0,15 mm                                                                    |
| buitenmantel, materiaal               | PUR                                                                                 |
| buitenmantel, kleur                   | zwartgrijs RAL 7021                                                                 |
| materiaal aders                       | blanke Cu-litzendraad                                                               |
| materiaal aderisolatie                | PP                                                                                  |
| afzonderlijke ader, kleur             | bruin, blauw, zwart                                                                 |
| wanddikte isolatie                    | ≥ 0,21 mm (aderisolatie)                                                            |
| wanddikte buitenmantel                | ca. 0,50 mm                                                                         |
| compleet getwist                      | 3 aders in de lengte getwist                                                        |
| slaglengte compleet getwist           | 40 mm                                                                               |
| max. aderweerstand                    | ≤ 78 Ω/km (bij 20 °C)                                                               |
| isolatieweerstand                     | ≥ 100 GΩ*km (bij 20 °C)                                                             |
| nominale spanning kabel               | ≤ 300 V                                                                             |
| Testspanning                          | ≥ 3000 V                                                                            |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 18 mm                                                                               |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd  | 36 mm                                                                               |

1696581

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1696581>

|                                    |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 44 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s <sup>2</sup>  |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: $\pm 180^\circ/\text{m}$ , Torsiecycli: $\geq 20000000$ , Torsiefrequentie: 35 Cycli/min                                                               |
| Halogeenvrij                       | volgens DIN VDE 0472 deel 815                                                                                                                                  |
| vlambestendigheid                  | volgens UL 758/1581 FT2<br>DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                             |
| oliebestendigheid                  | volgens DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                       |
| Overige bestendigheid              | hydrolyse- en microbenbestendig<br>goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen<br>zeewaterbestendig<br>beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) |
| Bijzondere eigenschappen           | kabelrupsbestendig<br>siliconenvrij<br>vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten                                                                        |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)     | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage)<br>-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage)                                                                         |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Omgevingsomstandigheden

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| beschermklasse                                   | IP65                           |
|                                                  | IP67                           |
|                                                  | IP68                           |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (stekker/bus) |

## Normen en bepalingen

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| normcode          | M8-connector    |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |


## Tekeningen

Maatschets



Steker M8 x 1, recht

Maatschets




Bus M8 x 1, haaks

schematekening



Poolschema steker M8, 3-polig, aanzicht stiftzijde

schematekening



Poolschema bus M8, 3-polig, aanzicht buszijde

1696581

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1696581>

schematekening



Uitlijning poolschema's

schakelschema



Contactbezetting van de M8-stekers/-bussen

# SAC-3P-M 8MS/1,0-PUR/M 8FR - Sensor-/actorkabel



1696581

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1696581>

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1696581>

|  <b>UL Listed</b><br>Toelatings-ID: FILE E 221474 |                         |                       |               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                    | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                              |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                    | 60 V                    | 4 A                   | -             | -                       |

|  <b>cUL Listed</b><br>Toelatings-ID: FILE E 221474 |                         |                       |               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                     | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                               |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                     | 60 V                    | 4 A                   | -             | -                       |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001855 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)