

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS VP - Y-verdelers



1683549

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683549>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Y-verdelers, 3-polig, niet afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M8, polarisatie: A en Busconnector recht M8, polarisatie: A, parallelle verdeler

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1683549
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	AF1GAB
Productcode	AF1GAB
GTIN	4017918166946
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	12,64 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,5 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	PL

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS VP - Y-verdelers



1683549

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683549>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Y-verdelers
aantal polen	3
Aantal kabelAansluitingen	2
Afgeschermd	nee
polarisatie	A
Schroefdraadsoort	M12 op M8

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3


Elektrische eigenschappen

isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
nominale spanning U_N	48 V AC
	60 V DC
nominale stroom I_N	4 A

Signalering

statusindicatie	nee
statusindicatie aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	22 mm
Hoogte	14,8 mm
lengte	40,7 mm
middenafstand	12 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
Materiaal wartel	zinksplietgietwerk, vernikkeld

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS VP - Y-verdelers



1683549

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683549>

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm	connector recht M12
Type polarisatie	A

Aansluiting 2

bouwvorm	Busconnector recht M8
Type polarisatie	A

Aansluiting 3

bouwvorm	Busconnector recht M8
Type polarisatie	A

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 100
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-25 °C ... 90 °C (stekker/bus)

Normen en bepalingen

M12

normcode	M12-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-101

M8

normcode	M8-connector
normen/bepalingen	IEC 61076-2-104

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS VP - Y-verdelers


1683549

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683549>




Tekeningen

Maatschets



M12-Y-verdeler

schematekening



Poolschema stiftconnector M12, 3-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde


SAC-3P-M12Y/2XM 8FS VP - Y-verdelers

1683549

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683549>




schematekening



Poolschema bus M8, 3-polig, aanzicht buszijde

schematekening




Uitlijning poolschema's

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS VP - Y-verdelers

1683549

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683549>



Contactbezetting van de M12/M8 Y-verdeler

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS VP - Y-verdelers



1683549

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683549>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683549>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



UL Listed

Toelatings-ID: E221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-



cUL Listed

Toelatings-ID: E221474

	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	30 V	4 A	-	-

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS VP - Y-verdelers



1683549

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683549>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440106
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 9.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS VP - Y-verdelers



1683549

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1683549>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl