

VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - D-SUB-contactblok


1688078

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688078>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 2, met 15 meldcontacten, type contactaansluiting stift, schroefaansluiting, recht, voor aanbouwframe en tulebehuizing in beschermklasse IP67



Uw voordelen

- Schroefaansluiting

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688078
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABNCAA
Productcode	ABNCAA
GTIN	4017918179564
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	17,27 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	15,1 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
toepassing	combinatiecontactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	15
stekerbeeld	D-SUB 15
Afgeschermd	nee

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	60 V
Nominale stroom	5 A
isolatieweerstand	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
overgangsweerstand per contactpaar	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	39,3 mm
Hoogte	12,6 mm
lengte	48 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	Staal
materiaal behuizingsoppervlak	vertind
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	Au/Ni

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≤ 200
steekkracht per signaalcontact	$\leq 3,30 \text{ N}$
trekkracht per signaalcontact	$\leq 2,2 \text{ N}$

Omgevings- en levensduuromstandigheden

VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - D-SUB-contactblok



1688078

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688078>

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C

Montage

montagetechniek	boring
-----------------	--------

1688078

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688078>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	68c12945-45a9-433b-9009-2386a8d401bf