

VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 - D-SUB-vermogenscontact



1688243

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688243>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Vermogenscontact, voor D-SUB-combinatieblokken, stift, soldeeraansluiting, recht, nominale stroom 20 A, verguld

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688243
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAC
Productcode	ABNCAC
GTIN	4017918179649
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,05 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,05 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	De vermogenscontacten dienen apart te worden besteld aangezien deze niet met de contactdragers worden meegeleverd.
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Contacten
contacttype	gedraaid

Elektrische eigenschappen

Nominale stroom (Belastingsstroom maximaal)	20 A (bij 20 °C)
Weerstand (Isolatiweerstand)	≥ 500 MΩ

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Type contactaansluiting	Stift
Aansluitmethode	soldeeraansluiting

Afmetingen

Lengte [l]	22,9 mm
Diameter (Contactdiameter)	2,6 mm

Materiaal

materiaal contact	Metaal
-------------------	--------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
Steekkracht	≤ 7 N
Trekkkracht	ca. 5 N

Kengetallen

Meetapparatuur

Weerstand: Isolatiweerstand	≥ 500 MΩ
-----------------------------	----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 130 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

montagetechniek	Soldeeraansluiting
-----------------	--------------------

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	28350a1b-80d7-4780-ba64-acd89c57a251