

VS-09-ST-DSUB-2P - D-SUB-contactdrager



1688418

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688418>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 1, opnamemogelijkheid voor 2 combinatiecontacten, type contactaansluiting stift, recht, bevestiging via 3 mm-boring, voor aanbouwframe en tulebehuizingen VS-09-...



Uw voordelen

- Compatibel met IP67-tulebehuizingen en aanbouwframes
- Eenvoudige montage

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688418
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAA
Productcode	ABNCAA
GTIN	4017918818340
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,62 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,47 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:

De contacten dienen apart te worden besteld aangezien deze niet met de contactdragers worden meegeleverd. In de contactdragers dienen steeds een bus- en een stiftcontact te worden gemonteerd.

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	2
stekerbeeld	D-SUB
Afgeschermd	nee

Elektrische eigenschappen

overdrachtsmedium	Koper
-------------------	-------

aansluitgegevens

Aansluitmethode	D-SUB
-----------------	-------

Afmetingen

Breedte	12,5 mm
Hoogte	12,93 mm
lengte	31,2 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, geelgechromeerd
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld nikkel
materiaal contactblok	PBTP

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden


beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	boring
-----------------	--------

Tekeningen

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



Boorsjabloon

VS-09-ST-DSUB-2P - D-SUB-contactdrager

1688418

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688418>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688418>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

VS-09-ST-DSUB-2P - D-SUB-contactdrager

1688418

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688418>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl