

VS-09-BU-DSUB-CD-G - D-SUB-contactdrager



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688845>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 1, voor 9 meldcontacten, type contactaansluiting bus, voor crimpcontacten, recht, bevestiging via M3-schroefdraad, voor aanbouwframe VS-09-...



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688845
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABNCAB
Productcode	ABNCAB
GTIN	4017918822972
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11,4 g
Douanetariefnr	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
aantal polen	9
stekerbeeld	D-SUB
Aantal steekplAatsen	1
Afgeschermd	ja

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning volgens IEC 61076-2-101	400 V
nominale spanning (III/3)	125 V
Nominale stroom	5 A (bij 20 °C)
Testspanning	1200 V
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Afmetingen

Breedte	17,9 mm
Hoogte	12,93 mm
lengte	31,19 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	glasvezelversterkt thermoplast UL 94 V0

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
steekkracht per signaalcontact	≤ 3,40 N

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

VS-09-BU-DSUB-CD-G - D-SUB-contactdrager



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688845>

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 130 °C

Montage

montagetechniek	schroefmontage
-----------------	----------------

VS-09-BU-DSUB-CD-G - D-SUB-contactdrager



1688845

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688845>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688845>



UL Recognized

Toelatings-ID: E118976

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	f4b36fc9-0270-4ca1-b728-6ba1d1aca751