


# DFK-PC 5/ 9-ST-7,62 - Doorvoerconnector



1716577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1716577>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



doorvoerconnector, nominale doorsnede: 6 mm<sup>2</sup>, kleur: groen, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 9, aantal rijen: 1, aantal polen: 9, aantal aansluitingen: 9, artikelfamilie: DFK-PC 5/...-ST, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: Z1L Pozidriv met lengtesleuf, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON PC 5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

## Uw voordelen

- het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
- geringe verwarming door maximale contactkracht
- maakt aansluiting van twee aders mogelijk
- het flensstelsysteem maakt een veilige bevestiging aan de behuizingswand met zonder gereedschap te bedienen snap-in-vergrendeling of schroef mogelijk

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1716577       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AADWEA        |
| Productcode                             | AADWEA        |
| GTIN                                    | 4046356137195 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 47,8 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 47,7 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | PL            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Producttype          | doorvoerconnector     |
| Productfamilie       | DFK-PC 5/...-ST       |
| Productlijn          | COMBICON Connectors L |
| bouwvorm             | doorvoerbasiselement  |
| aantal polen         | 9                     |
| Rastermaat           | 7,62 mm               |
| Aantal Aansluitingen | 9                     |
| Aantal rijen         | 1                     |
| Aantal potentialen   | 9                     |
| bevestigingsflens    | zonder                |

### Elektrische eigenschappen

#### Eigenschappen

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| nominale stroom $I_N$     | 32 A   |
| nominale spanning $U_N$   | 1000 V |
| Contactweerstand          | 0,5 mΩ |
| Nominale spanning (III/3) | 630 V  |
| teststootspanning (III/3) | 8 kV   |
| nominale spanning (III/2) | 1000 V |
| teststootspanning (III/2) | 8 kV   |
| Nominale spanning (II/2)  | 1000 V |
| teststootspanning (II/2)  | 6 kV   |

### aansluitgegevens

#### Aansluittechniek

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| bouwvorm                | doorvoerbasiselement |
| Connectorsysteem        | COMBICON PC 5        |
| nominale aderdoorsnede  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Type contactaansluiting | Stift                |

#### Vergrendeling

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Type vergrendeling | zonder |
| bevestigingsflens  | zonder |

#### Aderaansluiting

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aansluitmethode                                      | Schroefaansluiting met kooilifttechniek    |
| aansluitrichting van de ader t.o.v. de steekrichting | 0 °                                        |
| Aderdoorsnede massief                                | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| Aderdoorsnede soepel                                 | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |
| Aderdoorsnede AWG                                    | 24 ... 10                                  |

# DFK-PC 5/ 9-ST-7,62 - Doorvoerconnector



1716577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1716577>

|                                                                                 |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls                      | 0,25 mm² ... 6 mm²             |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls                         | 0,25 mm² ... 4 mm²             |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede                                         | 0,2 mm² ... 2,5 mm²            |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede                                          | 0,2 mm² ... 4 mm²              |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls   | 0,25 mm² ... 1,5 mm²           |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm²           |
| teststift a x b / diameter                                                      | 3,6 mm x 3,1 mm / 3,4 mm       |
| Striplengte                                                                     | 10 mm                          |
| aandrijving schroefkop                                                          | Pozidriv met lengtesleuf (Z1L) |
| Aanhaalmoment                                                                   | 0,7 Nm ... 0,8 Nm              |

## Materiaal

### Materiaal - contact

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Opmerking                                 | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact                         | Cu-legering                                                           |
| Oppervlakte-toestand                      | vertind                                                               |
| metalen oppervlak aansluiting (coating)   | tin (4 - 8 µm Sn)                                                     |
| metalen oppervlak contactbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn)                                                     |


### Materiaal - behuizing

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kleur (Behuizing)                                                 | groen (6021) |
| Isolatiemateriaal                                                 | PA           |
| isolatiemateriaalgroep                                            | I            |
| CTI volgens IEC 60112                                             | 600          |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                                | V0           |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12      | 850          |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2            | 125 °C       |

## Opmerking

|                              |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanwijzing voor de bediening | COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Afmetingen

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

# DFK-PC 5/ 9-ST-7,62 - Doorvoerconnector



1716577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1716577>

|             |          |
|-------------|----------|
| Rastermaat  | 7,62 mm  |
| Breedte [b] | 94,08 mm |
| Hoogte [h]  | 26,24 mm |
| Lengte [l]  | 48,93 mm |
| Bouwhoogte  | 26,24 mm |

## Mechanische tests

testen op beschadiging en losraken van de ader

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| resultaat        | Test doorstaan                      |

trektest

|                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| testspecificatie                                                                | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12    |
| aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm <sup>2</sup> / massief / > 10 N |
|                                                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup> / soepel / > 10 N  |
|                                                                                 | 10 mm <sup>2</sup> / massief / > 90 N  |
|                                                                                 | 6 mm <sup>2</sup> / soepel / > 80 N    |

steek- en trekkrachten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| resultaat                | Test doorstaan |
| Aantal cycli             | 50             |
| steekkracht per pool ca. | 6 N            |
| trekkracht per pool ca.  | 4 N            |

Bestendigheid van opschriften

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| resultaat        | Test doorstaan            |

polarisatie en codering

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| resultaat        | Test doorstaan            |

visuele inspectie

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| resultaat        | Test doorstaan           |

inspectie afmetingen

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| resultaat        | Test doorstaan           |

## Elektrische tests

thermische test | testgroep C

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| testspecificatie    | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| getest aantal polen | 12                       |

isolatieweerstand

# DFK-PC 5/ 9-ST-7,62 - Doorvoerconnector



1716577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1716577>

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| testspecificatie                                 | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ                   |

## Lucht- en kruipwegen |

|                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie                                             | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| isolatiemateriaalgroep                                       | I                                   |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI 600                             |
| nominale isolatiespanning (III/3)                            | 630 V                               |
| Nominale stootspanning (III/3)                               | 8 kV                                |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 8 mm                                |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3)                      | 8 mm                                |
| nominale isolatiespanning (III/2)                            | 1000 V                              |
| Nominale stootspanning (III/2)                               | 8 kV                                |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 8 mm                                |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2)                      | 8 mm                                |
| nominale isolatiespanning (II/2)                             | 1000 V                              |
| Nominale stootspanning (II/2)                                | 6 kV                                |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2)  | 5,5 mm                              |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2)                       | 5,5 mm                              |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Trillingstest

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie       | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| sweep-snelheid   | 1 octaaf/min.                           |
| amplitude        | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Versnelling      | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| testduur per as  | 2,5 h                                   |
| testrichtingen   | X-, Y- en Z-as                          |

### levensduurtest

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| testspecificatie                                 | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| piekstootspanning op zeeniveau                   | 9,8 kV                                      |
| isolatieweerstand R <sub>1</sub>                 | 0,5 mΩ                                      |
| isolatieweerstand R <sub>2</sub>                 | 0,6 mΩ                                      |
| steekcycli                                       | 50                                          |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ                                      |

### klimaattest

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| testspecificatie   | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                    |
| corrosiebelasting  | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> op 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 cyclus |
| warmtebelasting    | 100 °C/168 h                                                               |
| piekwisselspanning | 4,26 kV                                                                    |

## Omgevingsomstandigheden

# DFK-PC 5/ 9-ST-7,62 - Doorvoerconnector



1716577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1716577>


|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur (bedrijf)                | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)       | -40 °C ... 70 °C                                     |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                        |
| omgevingstemperatuur (montage)                | -5 °C ... 100 °C                                     |

## Verpakkingsinformatie

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
|--------------------|-------------------|


## Tekeningen

diagram



Type: SPC 5/...-ST-7,62 met DFK-PC 5/...-ST-7,62

diagram



Type: PC 5/...-ST1-7,62 met DFK-PC 5/...-ST-7,62

# DFK-PC 5/ 9-ST-7,62 - Doorvoerconnector



1716577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1716577>

## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1716577>

|  <b>cULus Recognized</b><br>Toelatings-ID: E60425-19920722 |                         |                       |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                             | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                           |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                             | 600 V                   | 41 A                  | 24 - 8        | -                       |
| C                                                                                                                                           |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                             | 600 V                   | 41 A                  | 24 - 8        | -                       |



# DFK-PC 5/ 9-ST-7,62 - Doorvoerconnector



1716577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1716577>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002638 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

1716577

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1716577>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,363 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)