

# PTDA 2,5/ 3-5,0 - Printklem

1725315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1725315>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Printplaatklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm<sup>2</sup>, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: PTDA 2,5/, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

## Uw voordelen

- Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
- Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
- eenvoudig doorlussen van potentialen - optimaal voor BUS-toepassingen
- snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
- afgeronde bouwvorm voor een specifiek apparaatdesign
- dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen

## Commerciële gegevens

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer                           | 1725315               |
| Verpakkingseenheid                      | 50 Stuks              |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 50 Stuks              |
| Verkoopcode                             | AAMBEA                |
| Productcode                             | AAMBEA                |
| Cataloguspagina                         | Pagina 409 (C-1-2013) |
| GTIN                                    | 4046356129268         |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 5,186 g               |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 5 g                   |
| Douanetariefnummer                      | 85369010              |
| Land van herkomst                       | DE                    |

# PTDA 2,5/ 3-5,0 - Printklem

1725315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1725315>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Producttype                        | Printplaatklem       |
| Productfamilie                     | PTDA 2,5/            |
| Productlijn                        | COMBICON Terminals M |
| aantal polen                       | 3                    |
| Rastermaat                         | 5 mm                 |
| Aantal Aansluitingen               | 6                    |
| Aantal rijen                       | 1                    |
| Aantal potentialen                 | 3                    |
| pinlay-out                         | lineaire pinning     |
| Aantal soldeerpinen per potentiaal | 2                    |

### Elektrische eigenschappen

#### Eigenschappen

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| nominale stroom $I_N$     | 24 A  |
| nominale spanning $U_N$   | 400 V |
| Nominale spanning (III/3) | 320 V |
| teststootspanning (III/3) | 4 kV  |
| nominale spanning (III/2) | 400 V |
| teststootspanning (III/2) | 4 kV  |
| Nominale spanning (II/2)  | 630 V |
| teststootspanning (II/2)  | 4 kV  |

### aansluitgegevens

#### Aansluittechniek

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| nominale aderdoorsnede | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------------|---------------------|

#### Aderaansluiting

|                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aansluitmethode                                                                 | Push-in-veerdrukaansluiting                  |
| Aderdoorsnede massief                                                           | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Aderdoorsnede soepel                                                            | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Aderdoorsnede AWG                                                               | 24 ... 12                                    |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls                      | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls                         | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>   |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>    |
| Striplengte                                                                     | 10 mm                                        |

### Montage

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| montagetechniek | Golfsolderen     |
| pinlay-out      | lineaire pinning |

# PTDA 2,5/ 3-5,0 - Printklem

1725315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1725315>



## Materiaal

### Materiaal - contact

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Opmerking                                 | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact                         | Cu-legering                                                           |
| Oppervlakte-toestand                      | vertind                                                               |
| metalen oppervlak aansluiting (coating)   | tin (4 - 8 µm Sn)                                                     |
| metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (4 - 8 µm Sn)                                                     |


### Materiaal - behuizing

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kleur (Behuizing)                                                 | groen (6021) |
| Isolatiemateriaal                                                 | PA           |
| isolatiemateriaalgroep                                            | I            |
| CTI volgens IEC 60112                                             | 600          |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                                | V0           |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12      | 850          |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2            | 125 °C       |

## Opmerking

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Maximaal toegelaten buitendiameter van de aderisolatie ≤ 3,5 mm |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

## Afmetingen

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets             |  |
| Rastermaat             | 5 mm                                                                                 |
| Breedte [b]            | 21,4 mm                                                                              |
| Hoogte [h]             | 19,5 mm                                                                              |
| Lengte [l]             | 16 mm                                                                                |
| Bouwhoogte             | 16 mm                                                                                |
| Soldeerstiftlengte [P] | 3,5 mm                                                                               |
| Stiftafmetingen        | 1 x 0,4 mm                                                                           |

### Printplaatontwerp

|                  |        |
|------------------|--------|
| stiftafstand     | 5 mm   |
| printgatdiameter | 1,3 mm |

## Mechanische tests

# PTDA 2,5/ 3-5,0 - Printklem

1725315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1725315>



testen op beschadiging en losraken van de ader

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| resultaat        | Test doorstaan                      |

trektest

|                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| testspecificatie                                                                | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12    |
| aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,2 mm <sup>2</sup> / massief / > 10 N |
|                                                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup> / soepel / > 10 N  |
|                                                                                 | 2,5 mm <sup>2</sup> / massief / > 50 N |
|                                                                                 | 2,5 mm <sup>2</sup> / soepel / > 50 N  |

## Elektrische tests

Opwarmingstest

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| testspecificatie           | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10                                                                                                    |
| eis m.b.t. verwarmingstest | De som van de omgevingstemperatuur en de verwarming van de aansluitklem van de printplaat mag de bovenste grenstemperatuur niet overschrijden. |

kortsluitstroomvastheid

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
|------------------|---------------------------------------------|

isolatieweerstand

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| testspecificatie                                 | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ                   |

Lucht- en kruipwegen |

|                                                              |                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| testspecificatie                                             | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
| isolatiemateriaalgroep                                       | I                                     |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI 600                               |
| nominale isolatiespanning (III/3)                            | 320 V                                 |
| Nominale stootspanning (III/3)                               | 4 kV                                  |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 3 mm                                  |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3)                      | 4 mm                                  |
| nominale isolatiespanning (III/2)                            | 400 V                                 |
| Nominale stootspanning (III/2)                               | 4 kV                                  |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 3 mm                                  |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2)                      | 2 mm                                  |
| nominale isolatiespanning (II/2)                             | 630 V                                 |
| Nominale stootspanning (II/2)                                | 4 kV                                  |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2)  | 3 mm                                  |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2)                       | 3,2 mm                                |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillingstest

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
|------------------|-----------------------------------------|

# PTDA 2,5/ 3-5,0 - Printklem

1725315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1725315>



|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| frequentie      | 10 - 150 - 10 Hz            |
| sweep-snelheid  | 1 octaaf/min.               |
| amplitude       | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling     | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)     |
| testduur per as | 2,5 h                       |
| testrichtingen  | X-, Y- en Z-as              |

## Gloeidraadtest

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| temperatuur      | 850 °C                                    |
| inwerkingsduur   | 5 s                                       |

## Veroudering

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
|------------------|---------------------------------------------|

## Omgevingsomstandigheden

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur (bedrijf)                | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)       | -40 °C ... 70 °C                                     |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                        |
| omgevingstemperatuur (montage)                | -5 °C ... 100 °C                                     |

## Verpakkingsinformatie

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
|--------------------|-------------------|

# PTDA 2,5/ 3-5,0 - Printklem


1725315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1725315>



## Tekeningen

Maatschets



diagram



Type: PTDA 2,5/...-5,0


# PTDA 2,5/ 3-5,0 - Printklem

1725315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1725315>



boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



# PTDA 2,5/ 3-5,0 - Printklem

1725315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1725315>



## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1725315>

|  <b>cULus Recognized</b><br>Toelatings-ID: E60425-20030211 |                         |                       |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                             | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| gebruiksgroep B                                                                                                                             | 300 V                   | 15 A                  | 24 - 14       | -                       |
| gebruiksgroep D                                                                                                                             | 300 V                   | 10 A                  | 24 - 14       | -                       |

|  <b>VDE-goedkeuring met productiebewaking</b><br>Toelatings-ID: 40030462 |                         |                       |               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                           | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                                           | 250 V                   | 24 A                  | -             | 0,2 - 2,5               |

# PTDA 2,5/ 3-5,0 - Printklem

1725315

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1725315>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,046 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)