


# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat-basiselementen



1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm<sup>2</sup>, kleur: oranje, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, aantal aansluitingen: 3, artikelfamilie: MSTB 2,5/-G, rastermaat: 5,08 mm, montage: Golsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,23 mm, aantal soldeerpinen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uittlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

## Uw voordelen

- maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
- eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modules
- het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
- steekrichting in het verlengde van de printplaat
- in het raster rijgbare artikelen maken flexibel en ruimtebesparend gemonteerde printplaten mogelijk

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1729344       |
| Verpakkingseenheid                      | 500 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 500 Stuks     |
| Verkoopcode                             | AACSHB        |
| Productcode                             | AACSHB        |
| GTIN                                    | 4046356148474 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,033 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 0,957 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85366930      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat-basiselementen



1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Producttype                        | Basiselement voor printplaat |
| Productfamilie                     | MSTB 2,5/...-G               |
| Productlijn                        | COMBICON Connectors M        |
| aantal polen                       | 3                            |
| Rastermaat                         | 5,08 mm                      |
| Aantal Aansluitingen               | 3                            |
| Aantal rijen                       | 1                            |
| Aantal potentialen                 | 3                            |
| Type bevestiging                   | zonder                       |
| pinlay-out                         | lineaire pinning             |
| Aantal soldeerpinen per potentiaal | 1                            |

### Elektrische eigenschappen

#### Eigenschappen

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| nominale stroom $I_N$     | 12 A   |
| nominale spanning $U_N$   | 320 V  |
| Contactweerstand          | 1,4 mΩ |
| Nominale spanning (III/3) | 320 V  |
| teststootspanning (III/3) | 4 kV   |
| nominale spanning (III/2) | 320 V  |
| teststootspanning (III/2) | 4 kV   |
| Nominale spanning (II/2)  | 630 V  |
| teststootspanning (II/2)  | 4 kV   |

### Montage

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| montagetechniek | Golfsolderen     |
| pinlay-out      | lineaire pinning |

### Materiaal

#### Materiaal - contact

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Opmerking                                    | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact                            | Cu-legering                                                           |
| Oppervlakte-toestand                         | galvanisch vertind                                                    |
| metalen oppervlak contactbereik (coating)    | tin (3 - 5 μm Sn)                                                     |
| metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag) | nikkel (1,3 - 3 μm Ni)                                                |
| metalen oppervlak soldeerbereik (coating)    | tin (3 - 5 μm Sn)                                                     |
| metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) | nikkel (1,3 - 3 μm Ni)                                                |

#### Materiaal - behuizing

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat-basiselementen



1729344


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kleur (Behuizing)                                                 | oranje (2003) |
| Isolatiemateriaal                                                 | PA            |
| isolatiemateriaalgroep                                            | I             |
| CTI volgens IEC 60112                                             | 600           |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                                | V0            |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12      | 850           |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775           |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2            | 125 °C        |

## Opmerking

|                              |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aanwijzing voor de bediening | COMBICON-connectoren zijn volgens DIN EN 61984 connectoren zonder schakelvermogen (COC). Bij gebruik volgens de voorschriften mogen zij alleen spanningsloos of onbelast worden ingestoken of losgenomen. |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Afmetingen

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets             |  |
| Rastermaat             | 5,08 mm                                                                              |
| Breedte [b]            | 15,24 mm                                                                             |
| Hoogte [h]             | 11,8 mm                                                                              |
| Lengte [l]             | 12 mm                                                                                |
| Bouwhoogte             | 8,57 mm                                                                              |
| Soldeerstiftlengte [P] | 3,23 mm                                                                              |
| Stiftafmetingen        | 1 x 1 mm                                                                             |

## Printplaatontwerp

|                  |        |
|------------------|--------|
| printgatdiameter | 1,4 mm |
|------------------|--------|

## Mechanische tests

### visuele inspectie

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| resultaat        | Test doorstaan           |

### inspectie afmetingen

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| resultaat        | Test doorstaan           |

### Bestendigheid van opschriften

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| resultaat        | Test doorstaan            |

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat-basiselementen



1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>

## polarisatie en codering

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| resultaat        | Test doorstaan            |

## contacthouder in gebruik

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| testspecificatie                              | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| contactstabiliteit in toepassing<br>eis >20 N | Test doorstaan            |

## steek- en trekkrachten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| resultaat                | Test doorstaan |
| Aantal cycli             | 25             |
| steekkracht per pool ca. | 8 N            |
| trekkracht per pool ca.  | 6 N            |

## Elektrische tests

### thermische test | testgroep C

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| testspecificatie    | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| getest aantal polen | 24                       |

### isolatieweerstand

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| testspecificatie                                 | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ                   |

### Lucht- en kruipwegen |

|                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie                                             | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| isolatiemateriaalgroep                                       | I                                   |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI 600                             |
| nominale isolatiespanning (III/3)                            | 320 V                               |
| Nominale stootspanning (III/3)                               | 4 kV                                |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 3 mm                                |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3)                      | 4 mm                                |
| nominale isolatiespanning (III/2)                            | 320 V                               |
| Nominale stootspanning (III/2)                               | 4 kV                                |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 3 mm                                |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2)                      | 3 mm                                |
| nominale isolatiespanning (II/2)                             | 630 V                               |
| Nominale stootspanning (II/2)                                | 4 kV                                |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2)  | 3 mm                                |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2)                       | 3,2 mm                              |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Trillingstest

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie       | 10 - 150 - 10 Hz                        |

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat-basiselementen



1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| sweep-snelheid  | 1 octaaf/min.               |
| amplitude       | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling     | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)     |
| testduur per as | 2,5 h                       |
| testrichtingen  | X-, Y- en Z-as              |

## levensduurtest

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| testspecificatie                                | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| piekstootspanning op zeeniveau                  | 4,8 kV                                      |
| islatieweerstand $R_1$                          | 1,4 mΩ                                      |
| islatieweerstand $R_2$                          | 1,4 mΩ                                      |
| steekcycli                                      | 25                                          |
| islatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ                                      |

## klimaattest

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| testspecificatie   | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                    |
| corrosiebelasting  | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> op 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 cyclus |
| warmtebelasting    | 100 °C/168 h                                                               |
| piekwisselspanning | 2,21 kV                                                                    |

## Omgevingsomstandigheden

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur (bedrijf)                | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)       | -40 °C ... 70 °C                                     |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                        |
| omgevingstemperatuur (montage)                | -5 °C ... 100 °C                                     |

## Verpakkingsinformatie

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
|--------------------|-------------------|


# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat- basiselementen




1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>

## Tekeningen



Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08




Type: MSTBU 2,5/...-STD-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat- basiselementen




1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>



Type: FKCT 2,5/...-ST-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08




Type: FKCV(W/R) 2,5/...-ST-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat- basiselementen




1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>



Type: MSTBP 2,5/...-ST met MSTB 2,5/...-G




Type: SMSTB 2,5/...-ST-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat- basiselementen




1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>



Type: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08




Type: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat-basiselementen




1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>



Type: TMSTBP 2,5/...-ST-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08




Type: TVMSTB 2,5/...-ST-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat- basiselementen




1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>



Type: TFKC 2,5/...-ST-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08




Type: FKCN 2,5/...-ST-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat- basiselementen




1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>



Type: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08




Type: ICV 2,5/...-G-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08


# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat- basiselementen

1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>



Type: IC 2,5/...-G-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08




Type: FKCOR 2,5/...-ST-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat- basiselementen

1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>



Type: FKCOW 2,5/...-ST-5,08 met MSTB 2,5/...-G-5,08

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat-basiselementen



1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>

## Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>

|  <b>CSA</b><br>Toelatings-ID: 13631-2585951 |                         |                       |               |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                              | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                            |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                              | 300 V                   | 10 A                  | -             | -                       |
| D                                                                                                                            |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                              | 300 V                   | 10 A                  | -             | -                       |

|  <b>cULus Recognized</b><br>Toelatings-ID: E60425-19931011 |                         |                       |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                             | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                           |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                             | 300 V                   | 15 A                  | -             | -                       |
| D                                                                                                                                           |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                             | 300 V                   | 10 A                  | -             | -                       |

|  <b>VDE-goedkeuringssymbool</b><br>Toelatings-ID: 40050648 |                         |                       |               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                               | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                         |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                               | 250 V                   | 12 A                  | -             | -                       |

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat-basiselementen



1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>

## Classificaties

### ECLASS

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| ECLASS-13.0         | 27460201                 |
| Filter und Facetten | Leiterplattengrundleiste |
| Filter und Facetten | Leiterplattengrundleiste |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002637 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# MSTB 2,5/ 3-G-5,08 OG VPE500 - Printplaat-basiselementen



1729344

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1729344>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)