

MCC-MT 0,5-1,0 BAND - Crimpcontact



1898622

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1898622>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Buscontact, wordt na het aancrimpen van de ader in het stekerdeel geschoven, voor de moduul-connectorbehuizingen MCC 1...-STZ-3,81 en MCC 1...-STZF-3,81, voor het doorsnedegebied van 0,5 mm² tot 1 mm²

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1898622
Verpakkingseenheid	6.500 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	6.500 Stuks
Verkoopcode	AABCAD
Productcode	AABCAD
GTIN	4017918167301
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,48 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	DE

MCC-MT 0,5-1,0 BAND - Crimpcontact

1898622

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1898622>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpcontact
Productfamilie	MCC-MT
Rastermaat	0 mm


aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactaansluiting	Bus
Striplengte	4 mm ... 4,1 mm
Aderdoorsnede soepel	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Aderdoorsnede AWG	20 ... 18
aderdiameter incl. isolatie	1,4 mm ... 1,8 mm

Materiaal

contactoppervlak	tin Sn
materiaal contactoppervlak	Tin
metalen oppervlak contactbereik (coating)	tin Sn)

Afmetingen

Maatschets	
Rastermaat	-

Elektrische eigenschappen

nominale stroom I_N	8 A
-----------------------	-----


MCC-MT 0,5-1,0 BAND - Crimpcontact

1898622

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1898622>



Tekeningen



MCC-MT 0,5-1,0 BAND - Crimpcontact

1898622

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1898622>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MCC-MT 0,5-1,0 BAND - Crimpcontact



1898622

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1898622>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl