

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Printplaat-basiselementen



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1861073>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm², kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen: 4, aantal aansluitingen: 4, artikelfamilie: MSTBO 2,5/-G1R, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: steekbaar, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stifflengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinen per potentiaal: 1, steekstelsel: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Orthogonaal, vergrendeling: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Artikel met penuitlaat aan de zijkant rechts

Uw voordelen

- Steekrichting orthogonaal t.o.v. de printplaat

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1861073
Verpakkingseenheid	200 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	200 Stuks
Verkoopcode	ACHADB
Productcode	ACHADB
GTIN	4017918155650
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	2,658 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,658 g
Douanetariefnummer	85366930
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Basiselement voor printplaat
Productfamilie	MSTBO 2,5/...-G1R
Productlijn	COMBICON Connectors M
bouwvorm	basiselement verticaal t.o.v. de printplaat
aantal polen	4
Rastermaat	5 mm
inbegrepen in de set	2909905 ME 45 OT-MSTBO SET
	2907444 ME 22,5 OT-MSTBO SET
Aantal Aansluitingen	4
Aantal rijen	1
Aantal potentialen	4
bevestigingsflens	zonder
pinlay-out	lineaire pinning
Aantal soldeerpinen per potentiaal	1

Elektrische eigenschappen

Eigenschappen

nominale stroom I_N	12 A
nominale spanning U_N	250 V
Contactweerstand	1,6 mΩ
Nominale spanning (III/3)	250 V
teststootspanning (III/3)	4 kV
nominale spanning (III/2)	320 V
teststootspanning (III/2)	4 kV
Nominale spanning (II/2)	630 V
teststootspanning (II/2)	4 kV

Montage

montagetechniek	Golfsolderen
pinlay-out	lineaire pinning

Materiaal

Materiaal - contact

Opmerking	WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact	Cu-legering
Oppervlakte-toestand	vertind
metalen oppervlak contactbereik (coating)	tin (Sn)

Materiaal - behuizing

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Printplaat-basiselementen



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1861073>

Kleur (Behuizing)	groen (6021)
Isolatiemateriaal	PA
isolatiemateriaalgroep	I
CTI volgens IEC 60112	600
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12	850
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13	775
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2	125 °C

Afmetingen

Rastermaat	5 mm
Breedte [b]	19,95 mm
Hoogte [h]	16,5 mm
Lengte [l]	14,65 mm
Soldeerstiftlengte [P]	3,5 mm
Stiftafmetingen	1 x 1 mm

Printplaatontwerp

printgatdiameter	1,4 mm
------------------	--------

Mechanische tests

visuele inspectie

testspecificatie	DIN EN 60512-1-1:2003-01
resultaat	Test doorstaan

inspectie afmetingen

testspecificatie	DIN EN 60512-1-2:2003-01
resultaat	Test doorstaan

Bestendigheid van opschriften

testspecificatie	DIN EN 60068-2-70:1996-07
resultaat	Test doorstaan

polarisatie en codering

testspecificatie	DIN EN 60512-13-5:2006-11
resultaat	Test doorstaan

contacthouder in gebruik

testspecificatie	DIN EN 60512-15-1:2009-03
contactstabiliteit in toepassing eis >20 N	Test doorstaan

steek- en trekkrachten

resultaat	Test doorstaan
Aantal cycli	25

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Printplaat-basiselementen



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1861073>

steekkracht per pool ca.	8 N
trekkracht per pool ca.	6 N

Elektrische tests

thermische test | testgroep C

testspecificatie	DIN EN 60512-5-1:2003-01
getest aantal polen	4

isolatieweerstand

testspecificatie	DIN EN 60512-3-1:2003-01
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen	> 5 MΩ

Lucht- en kruipwegen |

testspecificatie	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep	I
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 600
nominale isolatiespanning (III/3)	250 V
Nominale stootspanning (III/3)	4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3)	3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3)	3,2 mm
nominale isolatiespanning (III/2)	320 V
Nominale stootspanning (III/2)	4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2)	3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2)	1,6 mm
nominale isolatiespanning (II/2)	630 V
Nominale stootspanning (II/2)	4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2)	3 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2)	3,2 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillingstest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie	10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Versnelling	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
testduur per as	2,5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as

levensduurtest

testspecificatie	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
piekstootspanning op zeeniveau	4,8 kV
isolatieweerstand R ₁	1,6 mΩ
isolatieweerstand R ₂	1,6 mΩ

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Printplaat-basiselementen



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1861073>

steekcycli	25
isolatie weerstand naast elkaar gemonteerde polen	> 5 MΩ

klimaattest

testspecificatie	DIN EN ISO 6988:1997-03
corrosiebelasting	0,2 dm ³ SO ₂ op 300 dm ³ /40 °C/1 cyclus
warmtebelasting	100 °C/168 h
piekwisselspanning	2,21 kV


Omgevingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C


Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton


Tekeningen




Type: MSTB 2,5/...-ST met MSTBO 2,5/...-G1R




Type: MSTBP 2,5/...-ST met MSTBO 2,5/...-G1R




Type: MSTBT 2,5/...-ST met MSTBO 2,5/...-G1R




Type: SMSTB 2,5/...-ST met MSTBO 2,5/...-G1R




Type: MVSTB(R/W) 2,5/...-ST met MSTBO 2,5/...-G1R




Type: FRONT-MSTB 2,5/...-ST met MSTBO 2,5/...-G1R




Type: MSTBTP 2,5/...-ST met MSTBO 2,5/...-G1R




Type: FKCN 2,5/...-ST met MSTBO 2,5/...-G1R



Type: FKCT 2,5/...-ST met MSTBO 2,5/...-G1R



Type: FKCVR 2,5/...-ST met MSTBO 2,5/...-G1R



Type: FKCS 2,5/...-ST met MSTBO 2,5/...-G1R

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Printplaat-basiselementen



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1861073>

Toelatingen

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1861073>

 CSA Toelatings-ID: 13631				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	300 V	10 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 cULus Recognized Toelatings-ID: E60425-20050718				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
	300 V	16 A	-	-
D				
	300 V	10 A	-	-

 VDE-goedkeuringssymbool Toelatings-ID: 40050648				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	8 A	-	-

MSTBO 2,5/ 4-G1R - Printplaat-basiselementen



1861073

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1861073>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl