


UPCV3K-F - Flens

1881202

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1881202>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Flens, wordt links en rechts van de UPCV3K 4-G-7,62 bevestigd, voor een betrouwbare bevestiging van de stekers met schroefflens

Uw voordelen

- Steekcompatibel met de PC 4- en PC 5-connectorfamilie
- Lostrilveilige verbinding door rijgbare flensklampen (-F)
- UPCV3K biedt per aansluitplaats drie stekeraansluitingen
- Voor montage op de NS 35/...- en NS 15...-montagerail volgens EN 60715 - of bij de UPCV3K 4-G-7,62 - voor montage op de NS 35/...- resp. NS 32-montagerail

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1881202
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	BE1241
Productcode	BE1241
GTIN	4017918340797
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12,256 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Flens
Productfamilie	PCVK 4
aantal polen	1
Rastermaat	7,62 mm

Afmetingen

Breedte	7,62 mm
Hoogte	74,5 mm
Diepte op NS 35/7,5	41 mm
Rastermaat	7,62 mm

Materiaal

Kleur	grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Isolatiemateriaal	PA
contactoppervlak	tin Sn

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C (max. bedrijfstemperatuur, zie deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)	-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %

Montage

montagetechniek	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	c714f1cd-8987-40a5-b662-3e97239c3f75