

# FBSK 2-7,5 - Steekbrug

1928343

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1928343>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Brug, geïsoleerd, raster: 7,5 mm, aantal polen: 2

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1928343       |
| Verpakkingseenheid                      | 50 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 50 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AARZFD        |
| Productcode                             | AARZFD        |
| GTIN                                    | 4017918606374 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,906 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1,9 g         |
| Douanetariefnummer                      | 85366990      |
| Land van herkomst                       | PL            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Producttype          | Brug                       |
| Productfamilie       | FBSK                       |
| Productlijn          | COMBICON Terminals Special |
| aantal polen         | 2                          |
| Rastermaat           | 7,5 mm                     |
| Aantal Aansluitingen | 2                          |
| Aantal rijen         | 1                          |
| Aantal potentialen   | 2                          |

### Afmetingen

|            |        |
|------------|--------|
| Rastermaat | 7,5 mm |
|------------|--------|

### Materiaal

#### Materiaal - kontakt

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Opmerking         | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact | Cu-legering                                                           |

#### Materiaal - behuizing

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kleur (Behuizing)                                                 | rood (3001) |
| Isolatiemateriaal                                                 | PA          |
| isolatiemateriaalgroep                                            | I           |
| CTI volgens IEC 60112                                             | 600         |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                                | V0          |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12      | 850         |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775         |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2            | 125 °C      |

### Connectoren

#### Aansluiting 1

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Isolatiemateriaal     | PA  |
| CTI volgens IEC 60112 | 600 |

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27460406 |
| ECLASS-15.0 | 27460406 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,029 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)