

UM-PRO 72 COVER-R BK - Zijelement



2200152

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200152>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Zijelement (rechts) met montagevoet voor de montagerail, voor UM-PRO-profielen met een printplaatbreedte van 72 mm



Uw voordelen

- Precies passende behuizingslengte, want op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt
- Probleemloze integratie van grote elektronische componenten door open bouwvorm
- Hittebestendig UM-PRO van polyamide met UL-toelating tot 100 °C
- Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
- Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2200152
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHDAA
Productcode	ACHDAA
GTIN	4046356547352
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	14,63 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	14,3 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

UM-PRO 72 COVER-R BK - Zijelement



2200152

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200152>

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Zijdeel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM-PRO
Productfamilie	UM-PRO 72

Afmetingen

Breedte	19,5 mm
Hoogte	92,3 mm
diepte	39,45 mm
Diepte vanaf bovenzijde montagerail	32,45 mm

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Gloeidraadtest

testspecificatie	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
temperatuur	850 °C
inwerkingsduur	30 s

warmtebestendigheid/kogeldruktest

testspecificatie	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
temperatuur	125 °C
Testduur	1 h
kracht	20 N

mechanische bestendigheid/valtrommel

testspecificatie	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
valhoogte	50 cm
frequentie	50

beschermklasse (IP-code)

testspecificatie	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------	-----------------------------------

UM-PRO 72 COVER-R BK - Zijelement



2200152

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200152>

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %

Gegevens printplaat

Aantal printplaatbevestigingen	3
Type printplaatbevestiging	Inzetten/fixeren met extra elementen
Printplaatoppervlak	700 mm² ... 1200 mm² (per cm basisprofiel)
printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

montagetechniek	Railmontage/wandmontage (met optionele bevestigingsflens)
-----------------	---

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton

UM-PRO 72 COVER-R BK - Zijelelement

2200152

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200152>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200152>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

UM-PRO 72 COVER-R BK - Zijelelement



2200152

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200152>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-PRO 72 COVER-R BK - Zijelement



2200152

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200152>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl