

# CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm<sup>2</sup>, kleur: zwart, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 5, aantal rijen: 1, aantal polen: 5, aantal aansluitingen: 5, artikelfamilie: CC 2,5/-GF, rastermaat: 5,08 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinen per potentiaal: 1, steekstelsel: COMBICON MSTB 2,5, Uittlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefdraadflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder: Downloads

## Uw voordelen

- geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
- maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
- Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1954728       |
| Verpakkingseenheid                      | 50 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 50 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AACTBB        |
| Productcode                             | AACTBB        |
| GTIN                                    | 4017918925543 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 3,4 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 3,054 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85366930      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Producttype                        | Basiselement voor printplaat                             |
| Productfamilie                     | CC 2,5/...-GF                                            |
| Productlijn                        | COMBICON Connectors M                                    |
| bouwvorm                           | voor Through Hole Reflow toepassingen geschikt component |
| aantal polen                       | 5                                                        |
| Rastermaat                         | 5,08 mm                                                  |
| Aantal Aansluitingen               | 5                                                        |
| Aantal rijen                       | 1                                                        |
| Aantal potentialen                 | 5                                                        |
| bevestigingsflens                  | schroefdraadflens                                        |
| pinlay-out                         | lineaire pinning                                         |
| Aantal soldeerpinen per potentiaal | 1                                                        |

### Elektrische eigenschappen

#### Eigenschappen

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| nominale stroom $I_N$     | 12 A  |
| nominale spanning $U_N$   | 320 V |
| Contactweerstand          | 1 mΩ  |
| Nominale spanning (III/3) | 250 V |
| teststootspanning (III/3) | 4 kV  |
| nominale spanning (III/2) | 320 V |
| teststootspanning (III/2) | 4 kV  |
| Nominale spanning (II/2)  | 400 V |
| teststootspanning (II/2)  | 4 kV  |

### Montage

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| montagetechniek | THR-solderen / golfsolderen |
| pinlay-out      | lineaire pinning            |

#### Flens

|               |        |
|---------------|--------|
| Aanhaalmoment | 0,3 Nm |
|---------------|--------|

#### Verwerkingsvoorschriften

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| proces                           | reflow-/golfsolderen |
| Moisture Sensitive Level         | MSL 1                |
| Classification Temperature $T_c$ | 260 °C               |
| reflow-soldeercycli              | 3                    |

### Materiaal

#### Materiaal - contact

# CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Opmerking                                    | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact                            | Cu-legering                                                           |
| Oppervlakte-toestand                         | galvanisch vertind                                                    |
| metalen oppervlak contactbereik (coating)    | tin (3 - 5 $\mu$ m Sn)                                                |
| metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag) | nikkel (1,3 - 3 $\mu$ m Ni)                                           |
| metalen oppervlak soldeerbereik (coating)    | tin (3 - 5 $\mu$ m Sn)                                                |
| metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) | nikkel (1,3 - 3 $\mu$ m Ni)                                           |


## Materiaal - behuizing

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Kleur (Behuizing)                  | zwart (9005) |
| Isolatiemateriaal                  | LCP          |
| isolatiemateriaalgroep             | IIIa         |
| CTI volgens IEC 60112              | 175          |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0           |

## Opmerking

|                                  |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| informatie over soldeerprocessen | Verwerking in reflowproces overeenkomstig IEC 60068-2-58 of DIN EN 61760-1 (afhankelijk van de actuele geldigheid), Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 volgens IPC/JEDEC J-STD-020-C |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Afmetingen

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets             |  |
| Rastermaat             | 5,08 mm                                                                              |
| Breedte [b]            | 35,56 mm                                                                             |
| Hoogte [h]             | 11,17 mm                                                                             |
| Lengte [l]             | 12 mm                                                                                |
| Bouwhoogte             | 8,57 mm                                                                              |
| Soldeerstiftlengte [P] | 2,6 mm                                                                               |
| Stiftafmetingen        | 1 x 1 mm                                                                             |

## Printplaatontwerp

|                  |        |
|------------------|--------|
| printgatdiameter | 1,6 mm |
|------------------|--------|

## Mechanische tests

### visuele inspectie

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| resultaat        | Test doorstaan           |

### inspectie afmetingen

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
|------------------|--------------------------|

# CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| resultaat                                     | Test doorstaan            |
| Bestendigheid van opschriften                 |                           |
| testspecificatie                              | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| resultaat                                     | Test doorstaan            |
| polarisatie en codering                       |                           |
| testspecificatie                              | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| resultaat                                     | Test doorstaan            |
| contacthouder in gebruik                      |                           |
| testspecificatie                              | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
| contactstabiliteit in toepassing<br>eis >20 N | Test doorstaan            |
| steek- en trekkrachten                        |                           |
| resultaat                                     | Test doorstaan            |
| Aantal cycli                                  | 25                        |
| steekkracht per pool ca.                      | 8 N                       |
| trekkracht per pool ca.                       | 6 N                       |

## Elektrische tests

### thermische test | testgroep C

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| testspecificatie    | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| getest aantal polen | 12                       |

### isolatieweerstand

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| testspecificatie                                 | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ                   |

### Lucht- en kruipwegen |

|                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie                                             | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| isolatiemateriaalgroep                                       | IIIa                                |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI 175                             |
| nominale isolatiespanning (III/3)                            | 250 V                               |
| Nominale stootspanning (III/3)                               | 4 kV                                |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 3 mm                                |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3)                      | 4 mm                                |
| nominale isolatiespanning (III/2)                            | 320 V                               |
| Nominale stootspanning (III/2)                               | 4 kV                                |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 3 mm                                |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2)                      | 3,2 mm                              |
| nominale isolatiespanning (II/2)                             | 400 V                               |
| Nominale stootspanning (II/2)                                | 4 kV                                |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2)  | 3 mm                                |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2)                       | 4 mm                                |

# CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Trillingstest

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie       | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| sweep-snelheid   | 1 octaaf/min.                           |
| amplitude        | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Versnelling      | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| testduur per as  | 2,5 h                                   |
| testrichtingen   | X-, Y- en Z-as                          |

### levensduurtest

|                                                  |                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| testspecificatie                                 | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| piekstootspanning op zeeniveau                   | 4,8 kV                                      |
| isolatieweerstand $R_1$                          | 1 mΩ                                        |
| isolatieweerstand $R_2$                          | 1,1 mΩ                                      |
| steekcycli                                       | 25                                          |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ                                      |

### klimaattest

|                    |                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| testspecificatie   | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                    |
| corrosiebelasting  | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> op 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 cyclus |
| warmtebelasting    | 105 °C/168 h                                                               |
| piekwisselspanning | 2,21 kV                                                                    |

### Schokken

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| schokvorm        | halfsinusvormig                           |
| Versnelling      | 30g                                       |
| schokduur        | 18 ms                                     |
| testrichtingen   | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)             |

### Omgevingsomstandigheden

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur (bedrijf)                | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)       | -40 °C ... 70 °C                                     |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                        |
| omgevingstemperatuur (montage)                | -5 °C ... 100 °C                                     |


## Verpakkingsinformatie

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking   | Karton            |


1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>

## Tekeningen



Type: FKCS 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR




Type: FKCVR 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

# CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR - Printplaat- basiselementen




1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>



Type: FKCVW 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR




Type: FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR


# CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR - Printplaat- basiselementen

1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>



Type: FKCN 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR



Type: SMSTB 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR




# CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR - Printplaat- basiselementen




1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>



Type: MSTBT 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR




Type: MSTB 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR


# CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR - Printplaat- basiselementen

1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>



Type: FKCT 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR




Type: FK 2,5 HC/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR


# CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR - Printplaat- basiselementen

1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>




Type: TFKC 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR




Type: LPC 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>



Type: TFKC 2,5 HC/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR



Type: MVSTB(R/W) 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

# CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>

## Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>

|  <b>cULus Recognized</b><br>Toelatings-ID: E60425-19931011 |                         |                       |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                             | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                           |                         |                       |               |                         |
| Standaard                                                                                                                                   | 300 V                   | 16 A                  | -             | -                       |
| D                                                                                                                                           |                         |                       |               |                         |
| Standaard                                                                                                                                   | 300 V                   | 10 A                  | -             | -                       |
| Alternatief 1                                                                                                                               | 150 V                   | 15 A                  | -             | -                       |

|  <b>VDE-goedkeuring met productiebewaking</b><br>Toelatings-ID: 40041286 |                         |                       |               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                           | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                     |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                                           | 400 V                   | 12 A                  | -             | -                       |

|  <b>VDE-goedkeuringssymbool</b><br>Toelatings-ID: 40050079 |                         |                       |               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                               | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                         |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                               | 320 V                   | 16 A                  | -             | -                       |

# CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002637 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CC 2,5/ 5-GF-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1954728

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954728>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)