

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat-basiselementen



1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm², kleur: zwart, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 10, aantal rijen: 1, aantal polen: 10, aantal aansluitingen: 10, artikelfamilie: CC 2,5/..-GF, rastermaat: 5,08 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlegning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefdraadflens, verpakkingmethode: rol met een breedte van 88 mm, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder: Downloads

Uw voordelen

- geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
- maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
- Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1954883
Verpakkingseenheid	240 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	240 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AACTBB
Productcode	AACTBB
GTIN	4017918925703
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	7,65 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	7 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat-basiselementen



1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Basiselement voor printplaat
Productfamilie	CC 2,5/...-GF
Productlijn	COMBICON Connectors M
bouwvorm	voor Through Hole Reflow toepassingen geschikt component
aantal polen	10
Rastermaat	5,08 mm
Aantal Aansluitingen	10
Aantal rijen	1
Aantal potentialen	10
bevestigingsflens	schroefdraadflens
pinlay-out	lineaire pinning
Aantal soldeerpinen per potentiaal	1

Elektrische eigenschappen

Eigenschappen

nominale stroom I_N	12 A
nominale spanning U_N	320 V
Contactweerstand	1 mΩ
Nominale spanning (III/3)	250 V
teststootspanning (III/3)	4 kV
nominale spanning (III/2)	320 V
teststootspanning (III/2)	4 kV
Nominale spanning (II/2)	400 V
teststootspanning (II/2)	4 kV

Montage

montagetechniek	THR-solderen / golfsolderen
pinlay-out	lineaire pinning

Flens

Aanhaalmoment	0,3 Nm
---------------	--------

Verwerkingsvoorschriften

proces	reflow-/golfsolderen
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classification Temperature T_c	260 °C
reflow-soldeercycli	3

Materiaal

Materiaal - contact

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat-basiselementen



1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>

Opmerking	WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact	Cu-legering
Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
metalen oppervlak contactbereik (coating)	tin (3 - 5 μm Sn)
metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag)	nikkel (1,3 - 3 μm Ni)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating)	tin (3 - 5 μm Sn)
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag)	nikkel (1,3 - 3 μm Ni)


Materiaal - behuizing

Kleur (Behuizing)	zwart (9005)
Isolatiemateriaal	LCP
isolatiemateriaalgroep	IIIa
CTI volgens IEC 60112	175
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Opmerking

informatie over soldeerprocessen	Verwerking in reflowproces overeenkomstig IEC 60068-2-58 of DIN EN 61760-1 (afhankelijk van de actuele geldigheid), Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 volgens IPC/JEDEC J-STD-020-C
----------------------------------	--

Afmetingen

Maatschets	
Rastermaat	5,08 mm
Breedte [b]	60,96 mm
Hoogte [h]	11,2 mm
Lengte [l]	12 mm
Bouwhoogte	8,57 mm
Soldeerstiftlengte [P]	2,6 mm
Stiftafmetingen	1 x 1 mm

Printplaatontwerp

printgatdiameter	1,6 mm
------------------	--------

Mechanische tests

visuele inspectie

testspecificatie	DIN EN 60512-1-1:2003-01
resultaat	Test doorstaan

inspectie afmetingen

testspecificatie	DIN EN 60512-1-2:2003-01
------------------	--------------------------

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat-basiselementen



1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>

resultaat	Test doorstaan
Bestendigheid van opschriften	
testspecificatie	DIN EN 60068-2-70:1996-07
resultaat	Test doorstaan
polarisatie en codering	
testspecificatie	DIN EN 60512-13-5:2006-11
resultaat	Test doorstaan
contacthouder in gebruik	
testspecificatie	DIN EN 60512-15-1:2009-03
contactstabiliteit in toepassing eis >20 N	Test doorstaan
steek- en trekkrachten	
resultaat	Test doorstaan
Aantal cycli	25
steekkracht per pool ca.	8 N
trekkracht per pool ca.	6 N

Elektrische tests

thermische test | testgroep C

testspecificatie	DIN EN 60512-5-1:2003-01
getest aantal polen	12

isolatieweerstand

testspecificatie	DIN EN 60512-3-1:2003-01
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen	> 5 MΩ

Lucht- en kruipwegen |

testspecificatie	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep	IIIa
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 175
nominale isolatiespanning (III/3)	250 V
Nominale stootspanning (III/3)	4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3)	3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3)	4 mm
nominale isolatiespanning (III/2)	320 V
Nominale stootspanning (III/2)	4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2)	3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2)	3,2 mm
nominale isolatiespanning (II/2)	400 V
Nominale stootspanning (II/2)	4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2)	3 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2)	4 mm

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat-basiselementen



1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillingstest

testspecificatie	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie	10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Versnelling	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
testduur per as	2,5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as

levensduurtest

testspecificatie	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
piekstootspanning op zeeniveau	4,8 kV
isolatieweerstand R_1	1 mΩ
isolatieweerstand R_2	1,1 mΩ
steekcycli	25
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen	> 5 MΩ

klimaattest

testspecificatie	DIN EN ISO 6988:1997-03
corrosiebelasting	0,2 dm ³ SO ₂ op 300 dm ³ /40 °C/1 cyclus
warmtebelasting	105 °C/168 h
piekwisselspanning	2,21 kV


Schokken

testspecificatie	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
schokvorm	halfsinusvormig
Versnelling	30g
schokduur	18 ms
testrichtingen	X-, Y- en Z-as (pos. en neg.)

Omgevingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C

Verpakkingsinformatie

Maatschets	
verpakkingsmethode	rol met een breedte van 88 mm

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat-basiselementen



1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>

rolbreedte [W]	88 mm
spoelbuitenafmetingen [W2]	≤ 94,4 mm
spoeldiameter [A]	≤ 330 mm
soort verpakking	transparante tas
ESD - Level	(D) statisch geleidend
testspecificatie	DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07


CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat- basiselementen




1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>

Tekeningen



Type: FKCS 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR




Type: FKCVR 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat- basiselementen




1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>



Type: FKCVW 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR




Type: FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat- basiselementen




1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>



Type: FKCN 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR




Type: SMSTB 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat- basiselementen




1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>



Type: MSTBT 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR




Type: MSTB 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat- basiselementen




1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>



Type: FKCT 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR




Type: FKCT 2,5 HC/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR


CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat- basiselementen

1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>



Type: TFKC 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR




Type: LPC 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat- basiselementen




1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>



Type: TFKC 2,5 HC/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR



Type: MVSTB(R/W) 2,5/...-STF-5,08 met CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat-basiselementen



1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>

cULus Recognized Toelatings-ID: E60425-19931011				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
Standaard	300 V	16 A	-	-
D				
Standaard	300 V	10 A	-	-
Alternatief 1	150 V	15 A	-	-

VDE-goedkeuring met productiebewaking Toelatings-ID: 40041286				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	400 V	12 A	-	-

VDE-goedkeuringssymbool Toelatings-ID: 40050079				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	320 V	16 A	-	-

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat-basiselementen



1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - Printplaat-basiselementen



1954883

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1954883>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl