


CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm², kleur: zwart, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen: 3, aantal aansluitingen: 3, artikelfamilie: CCVA 2,5/-G, rastermaat: 5,08 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinen per potentiaal: 1, steekstelsel: COMBICON MSTB 2,5, Uittijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt u onder: Downloads

Uw voordelen

- geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
- Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
- maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
- gesloten contour voor een optimale stabiliteit van de connector

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1955866
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	AACTBI
Productcode	AACTBI
GTIN	4017918926625
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,63 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,43 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Basiselement voor printplaat
Productfamilie	CCVA 2,5/..-G
Productlijn	COMBICON Connectors M
bouwvorm	voor Through Hole Reflow toepassingen geschikt component
aantal polen	3
Rastermaat	5,08 mm
Aantal Aansluitingen	3
Aantal rijen	1
Aantal potentialen	3
bevestigingsflens	zonder
pinlay-out	lineaire pinning
Aantal soldeerpinen per potentiaal	1

Elektrische eigenschappen

Eigenschappen

nominale stroom I_N	12 A
nominale spanning U_N	320 V
Contactweerstand	1,3 mΩ
Nominale spanning (III/3)	250 V
teststootspanning (III/3)	4 kV
nominale spanning (III/2)	320 V
teststootspanning (III/2)	4 kV
Nominale spanning (II/2)	400 V
teststootspanning (II/2)	4 kV

Montage

montagetechniek	THR-solderen / golfsolderen
pinlay-out	lineaire pinning

Verwerkingsvoorschriften

proces	reflow-/golfsolderen
Moisture Sensitive Level	MSL 1
Classification Temperature T_c	260 °C
reflow-soldeercycli	3

Materiaal

Materiaal - contact

Opmerking	WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
materiaal contact	Cu-legering

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>

Oppervlakte-toestand	galvanisch vertind
metalen oppervlak contactbereik (coating)	tin (3 - 5 μm Sn)
metalen oppervlak contactbereik (tussenlaag)	nikkel (1,3 - 3 μm Ni)
metalen oppervlak soldeerbereik (coating)	tin (3 - 5 μm Sn)
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag)	nikkel (1,3 - 3 μm Ni)


Materiaal - behuizing

Kleur (Behuizing)	zwart (9005)
Isolatiemateriaal	LCP
isolatiemateriaalgroep	IIIa
CTI volgens IEC 60112	175
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Opmerking

informatie over soldeerprocessen	Verwerking in reflowproces overeenkomstig IEC 60068-2-58 of DIN EN 61760-1 (afhankelijk van de actuele geldigheid), Moisture Sensitive Level (MSL) = 1 volgens IPC/JEDEC J-STD-020-C
----------------------------------	--

Afmetingen

Maatschets	
Rastermaat	5,08 mm
Breedte [b]	18,04 mm
Hoogte [h]	14,6 mm
Lengte [l]	8,6 mm
Bouwhoogte	12 mm
Soldeerstiftlengte [P]	2,6 mm
Stiftafmetingen	1 x 1 mm

Printplaatontwerp

printgatdiameter	1,6 mm
------------------	--------

Mechanische tests

visuele inspectie

testspecificatie	DIN EN 60512-1-1:2003-01
resultaat	Test doorstaan

inspectie afmetingen

testspecificatie	DIN EN 60512-1-2:2003-01
resultaat	Test doorstaan

Bestendigheid van opschriften

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>

testspecificatie	DIN EN 60068-2-70:1996-07
resultaat	Test doorstaan

polarisatie en codering

testspecificatie	DIN EN 60512-13-5:2006-11
resultaat	Test doorstaan

contacthouder in gebruik

testspecificatie	DIN EN 60512-15-1:2009-03
contactstabiliteit in toepassing eis >20 N	Test doorstaan

steek- en trekkrachten

resultaat	Test doorstaan
Aantal cycli	25
steekkracht per pool ca.	8 N
trekkracht per pool ca.	6 N

Elektrische tests

thermische test | testgroep C

testspecificatie	DIN EN 60512-5-1:2003-01
getest aantal polen	24

isolatieweerstand

testspecificatie	DIN EN 60512-3-1:2003-01
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen	> 5 MΩ

Lucht- en kruipwegen |

testspecificatie	DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
isolatiemateriaalgroep	IIIa
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))	CTI 175
nominale isolatiespanning (III/3)	250 V
Nominale stootspanning (III/3)	4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3)	3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/3)	4 mm
nominale isolatiespanning (III/2)	320 V
Nominale stootspanning (III/2)	4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2)	3 mm
minimale waarde van de kruipweg (III/2)	3,2 mm
nominale isolatiespanning (II/2)	400 V
Nominale stootspanning (II/2)	4 kV
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2)	3 mm
minimale waarde van de kruipweg (II/2)	4 mm

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillingstest

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>

testspecificatie	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
frequentie	10 - 150 - 10 Hz
sweep-snelheid	1 octaaf/min.
amplitude	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Versnelling	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
testduur per as	2,5 h
testrichtingen	X-, Y- en Z-as

levensduurtest

testspecificatie	DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
piekstootspanning op zeeniveau	4,8 kV
isolatieweerstand R_1	1,3 m Ω
isolatieweerstand R_2	1,4 m Ω
steekcycli	25
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen	> 5 M Ω

klimaattest

testspecificatie	DIN EN ISO 6988:1997-03
corrosiebelasting	0,2 dm ³ SO ₂ op 300 dm ³ /40 °C/1 cyclus
warmtebelasting	100 °C/168 h
piekwisselspanning	2,21 kV

Omgevingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de deratingcurve)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	30 % ... 70 %
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C


Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
--------------------	-------------------


1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>

Tekeningen



Type: MSTB 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR




Type: MSTBP 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat- basiselementen




1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>



Type: MSTBT 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P26 THR




Type: FRONT-MSTB 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat- basiselementen




1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>



Type: FKCS 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR




Type: FKCS 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat- basiselementen




1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>



Type: FKCT 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR




Type: FKCN 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR


CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat- basiselementen

1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>



Type: TFKC 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR




Type: FKCOR 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR


CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat- basiselementen

1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>



Type: FKCOW 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P26THR




Type: TMSTBP 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat- basiselementen




1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>



Type: FKCVR 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR




Type: XPC 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat- basiselementen



1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>



Type: TVMSTB 2,5/...-ST-5,08 met CCVA 2,5/...-G-5,08 P...THR

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>

 cULus Recognized Toelatings-ID: E60425-19931011				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
B				
Standaard	300 V	16 A	-	-
D				
Standaard	300 V	10 A	-	-
Alternatief 1	150 V	15 A	-	-

 VDE-goedkeuring met productiebewaking Toelatings-ID: 40041286				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	400 V	12 A	-	-

 VDE-goedkeuringssymbool Toelatings-ID: 40050079				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	320 V	16 A	-	-

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat- basiselementen



1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CCVA 2,5/ 3-G-5,08 P26THR - Printplaat-basiselementen



1955866

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1955866>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl