

# FRONT 4-H-7,62-3 - Printklem

1986097

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1986097>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Printplaatklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 630 V, nominale doorsnede: 4 mm<sup>2</sup>, aantal potentialen: 3, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: FRONT 4-H, rastermaat: 7,62 mm, aansluitmethode: Frontale schroefaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 5 mm, aantal soldeerpinen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton. Het artikel kan tot een verschillend aantal polen worden samengebouwd!

## Uw voordelen

- het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
- geringe verwarming door maximale contactkracht
- maakt aansluiting van twee aders mogelijk
- Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1986097       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | AANFAA        |
| Productcode                             | AANFAA        |
| GTIN                                    | 4017918913724 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 27,46 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 27,277 g      |
| Douanetariefnummer                      | 85369010      |
| Land van herkomst                       | BG            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Producttype                        | Printplaatklem       |
| Productfamilie                     | FRONT 4-H            |
| Productlijn                        | COMBICON Terminals L |
| bouwvorm                           | printklem rijgbaar   |
| aantal polen                       | 3                    |
| Rastermaat                         | 7,62 mm              |
| Aantal Aansluitingen               | 3                    |
| Aantal rijen                       | 1                    |
| Aantal potentialen                 | 3                    |
| pinlay-out                         | lineaire pinning     |
| Aantal soldeerpinen per potentiaal | 2                    |

### Elektrische eigenschappen

#### Eigenschappen

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| nominale stroom $I_N$     | 32 A   |
| nominale spanning $U_N$   | 630 V  |
| Nominale spanning (III/3) | 500 V  |
| teststootspanning (III/3) | 6 kV   |
| nominale spanning (III/2) | 630 V  |
| teststootspanning (III/2) | 6 kV   |
| Nominale spanning (II/2)  | 1000 V |
| teststootspanning (II/2)  | 6 kV   |

### aansluitgegevens

#### Aansluittechniek

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| bouwvorm               | printklem rijgbaar |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm <sup>2</sup>  |

#### Aderaansluiting

|                                                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Aansluitmethode                                                               | Frontale schroefaansluiting                 |
| Aderdoorsnede massief                                                         | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>   |
| Aderdoorsnede soepel                                                          | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>   |
| Aderdoorsnede AWG                                                             | 20 ... 10                                   |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls                       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede                                       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede                                        | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>  |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls                 | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>   |

# FRONT 4-H-7,62-3 - Printklem

1986097

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1986097>



|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| met kunststofhuls |                   |
| Striplengte       | 14 mm             |
| Aanhaalmoment     | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |

## Montage

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| montagetechniek | Golfsolderen     |
| pinlay-out      | lineaire pinning |

## Materiaal

### Materiaal - contact

|                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Opmerking                                 | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact                         | Cu-legering                                                           |
| Oppervlakte-toestand                      | galvanisch vertind                                                    |
| metalen oppervlak aansluiting (coating)   | tin (5 - 7 $\mu$ m Sn)                                                |
| metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (5 - 7 $\mu$ m Sn)                                                |

### Materiaal - behuizing

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kleur (Behuizing)                                                 | groen (6021) |
| Isolatiemateriaal                                                 | PA           |
| isolatiemateriaalgroep                                            | I            |
| CTI volgens IEC 60112                                             | 600          |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                                | V0           |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12      | 850          |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2            | 125 °C       |

## Afmetingen

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets             |  |
| Rastermaat             | 7,62 mm                                                                              |
| Breedte [b]            | 22,86 mm                                                                             |
| Hoogte [h]             | 34,4 mm                                                                              |
| Lengte [l]             | 26 mm                                                                                |
| Bouwhoogte             | 29,4 mm                                                                              |
| Soldeerstiftlengte [P] | 5 mm                                                                                 |
| Stiftafmetingen        | 1 x 0,8 mm                                                                           |

### Printplaatontwerp

|                  |        |
|------------------|--------|
| printgatdiameter | 1,3 mm |
|------------------|--------|

## Mechanische tests

testen op beschadiging en losraken van de ader

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| resultaat        | Test doorstaan                          |

trektest

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| testspecificatie                                                                | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,5 mm <sup>2</sup> / massief / > 30 N  |
|                                                                                 | 0,5 mm <sup>2</sup> / soepel / > 30 N   |
|                                                                                 | 6 mm <sup>2</sup> / massief / > 80 N    |
|                                                                                 | 4 mm <sup>2</sup> / soepel / > 60 N     |

draaimomenttest

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
|------------------|-----------------------------------------|

## Elektrische tests

Opwarmingstest

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| testspecificatie           | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K             |

isolatieweerstand

|                                                  |                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| testspecificatie                                 | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | 10 <sup>9</sup> Ω                       |

Lucht- en kruipwegen |

|                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie                                             | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| isolatiemateriaalgroep                                       | I                                   |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI 600                             |
| nominale isolatiespanning (III/3)                            | 500 V                               |
| Nominale stootspanning (III/3)                               | 6 kV                                |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 5,5 mm                              |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3)                      | 6,3 mm                              |
| nominale isolatiespanning (III/2)                            | 630 V                               |
| Nominale stootspanning (III/2)                               | 6 kV                                |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 5,5 mm                              |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2)                      | 5,5 mm                              |
| nominale isolatiespanning (II/2)                             | 1000 V                              |
| Nominale stootspanning (II/2)                                | 6 kV                                |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2)  | 5,5 mm                              |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2)                       | 5,5 mm                              |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

Trillingstest

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
|------------------|--------------------------|

# FRONT 4-H-7,62-3 - Printklem



1986097

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1986097>

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| frequentie      | 10 - 150 - 10 Hz            |
| sweep-snelheid  | 1 octaaf/min.               |
| amplitude       | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Versnelling     | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)     |
| testduur per as | 2,5 h                       |
| testrichtingen  | X-, Y- en Z-as              |

## Gloeidraadtest

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
| temperatuur      | 850 °C                                  |
| inwerkingsduur   | 5 s                                     |


## Omgevingsomstandigheden

|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur (bedrijf)                | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)       | -40 °C ... 70 °C                                                            |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                                               |
| omgevingstemperatuur (montage)                | -5 °C ... 100 °C                                                            |

## Verpakkingsinformatie

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
|--------------------|-------------------|

## Tekeningen



Type: FRONT 4-H-7,62

test overeenkomstig DIN EN 60512-5-2:2003-01

reductiefactor = 1

aantal polen: 5

# FRONT 4-H-7,62-3 - Printklem

1986097

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1986097>



## Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1986097>

|  <b>CSA</b><br>Toelatings-ID: 13631 |                         |                       |               |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                      | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                    |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                      | 300 V                   | 30 A                  | 22 - 10       | -                       |
| D                                                                                                                    |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                      | 300 V                   | 10 A                  | 22 - 10       | -                       |

|  <b>cULus Recognized</b><br>Toelatings-ID: E60425-19860303 |                         |                       |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                             | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                           |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                             | 300 V                   | 30 A                  | 24 - 10       | -                       |
| D                                                                                                                                           |                         |                       |               |                         |
|                                                                                                                                             | 300 V                   | 10 A                  | 24 - 10       | -                       |

|  <b>DNV GL</b><br>Toelatings-ID: TAE00001EV |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# FRONT 4-H-7,62-3 - Printklem

1986097

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1986097>



## Classificaties

### ECLASS

|                     |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-13.0         | 27460101 |
| Filter und Facetten | 27460101 |
| Filter und Facetten | 27460101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FRONT 4-H-7,62-3 - Printklem

1986097

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1986097>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

### EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,286 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)