

# PT 2,5/ 2-7,5-H - Printklem

1988105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1988105>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Printplaatklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 800 V, nominale doorsnede: 2,5 mm<sup>2</sup>, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: PT 2,5/..-H, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met draadbescherming, schroefaanzetvorm: H1L Philipps-Recess met lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 4,1 mm, aantal soldeerpinen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton

## Uw voordelen

- het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
- geringe verwarming door maximale contactkracht
- groot aansluitvermogen dankzij de rechthoekige aansluitruimte
- maakt aansluiting van twee aders mogelijk
- door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1988105       |
| Verpakkingseenheid                      | 250 Stuks     |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 250 Stuks     |
| Verkoopcode                             | AAMFNB        |
| Productcode                             | AAMFNB        |
| GTIN                                    | 4046356036634 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,643 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,545 g       |
| Douanetariefnummer                      | 85369010      |
| Land van herkomst                       | PL            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Producttype                        | Printplaatklem       |
| Productfamilie                     | PT 2,5/...-H         |
| Productlijn                        | COMBICON Terminals M |
| bouwvorm                           | printklemmenblok     |
| aantal polen                       | 2                    |
| Rastermaat                         | 7,5 mm               |
| Aantal Aansluitingen               | 2                    |
| Aantal rijen                       | 1                    |
| Aantal potentialen                 | 2                    |
| pinlay-out                         | lineaire pinning     |
| Aantal soldeerpinen per potentiaal | 1                    |

### Elektrische eigenschappen

#### Eigenschappen

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| nominale stroom $I_N$     | 32 A   |
| nominale spanning $U_N$   | 800 V  |
| Nominale spanning (III/3) | 500 V  |
| teststootspanning (III/3) | 6 kV   |
| nominale spanning (III/2) | 800 V  |
| teststootspanning (III/2) | 6 kV   |
| Nominale spanning (II/2)  | 1000 V |
| teststootspanning (II/2)  | 6 kV   |

### aansluitgegevens

#### Aansluittechniek

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| bouwvorm               | printklemmenblok    |
| nominale aderdoorsnede | 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Aderaansluiting

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Aansluitmethode                                                               | Schroefaansluiting met draadbescherming      |
| Aderdoorsnede massief                                                         | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>    |
| Aderdoorsnede soepel                                                          | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>    |
| Aderdoorsnede AWG                                                             | 20 ... 10                                    |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls                    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls                       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede                                       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede                                        | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls                 | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>  |

# PT 2,5/ 2-7,5-H - Printklem

1988105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1988105>

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| met kunststofhuls      |                                       |
| Striplengte            | 6,5 mm                                |
| aandrijving schroefkop | Philipps-Recess met lengtesleuf (H1L) |
| Aanhaalmoment          | 0,45 Nm ... 0,5 Nm                    |

## Montage

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| montagetechniek | Golfsolderen     |
| pinlay-out      | lineaire pinning |

## Materiaal


### Materiaal - contact

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Opmerking                                    | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| materiaal contact                            | Cu-legering                                                           |
| Oppervlakte-toestand                         | galvanisch vertind                                                    |
| metalen oppervlak aansluiting (coating)      | tin (3 - 12 $\mu$ m Sn)                                               |
| metalen oppervlak aansluiting (tussenlaag)   | nikkel (1,5 - 4 $\mu$ m Ni)                                           |
| metalen oppervlak soldeerbereik (coating)    | tin (3 - 12 $\mu$ m Sn)                                               |
| metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) | nikkel (1,5 - 4 $\mu$ m Ni)                                           |

### Materiaal - behuizing

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kleur (Behuizing)                                                 | groen (6021) |
| Isolatiemateriaal                                                 | PA           |
| isolatiemateriaalgroep                                            | I            |
| CTI volgens IEC 60112                                             | 600          |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94                                | V0           |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12      | 850          |
| Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2            | 125 °C       |

## Afmetingen

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets             |  |
| Rastermaat             | 7,5 mm                                                                               |
| Breedte [b]            | 15 mm                                                                                |
| Hoogte [h]             | 17,6 mm                                                                              |
| Lengte [l]             | 9 mm                                                                                 |
| Bouwhoogte             | 13,5 mm                                                                              |
| Soldeerstiftlengte [P] | 4,1 mm                                                                               |

# PT 2,5/ 2-7,5-H - Printklem

1988105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1988105>



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Stiftafmetingen   | ø 1 mm |
| Printplaatontwerp |        |
| stiftaafstand     | 7,5 mm |
| printgatdiameter  | 1,3 mm |

## Mechanische tests

testen op beschadiging en losraken van de ader

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| resultaat        | Test doorstaan                      |

trektest

|                                                                                 |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| testspecificatie                                                                | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12    |
| aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,5 mm <sup>2</sup> / massief / > 20 N |
|                                                                                 | 0,5 mm <sup>2</sup> / soepel / > 20 N  |
|                                                                                 | 4 mm <sup>2</sup> / massief / > 60 N   |
|                                                                                 | 4 mm <sup>2</sup> / soepel / > 60 N    |

## Elektrische tests

Opwarmingstest

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| testspecificatie           | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10                                                                                                    |
| eis m.b.t. verwarmingstest | De som van de omgevingstemperatuur en de verwarming van de aansluitklem van de printplaat mag de bovenste grenstemperatuur niet overschrijden. |

kortsluitstroomvastheid

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
|------------------|---------------------------------------------|

isolatieweerstand

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| testspecificatie                                 | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | > 5 MΩ                   |

Lucht- en kruipwegen |

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| testspecificatie                                             | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09             |
| isolatiemateriaalgroep                                       | I                                                 |
| Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI 600                                           |
| nominale isolatiespanning (III/3)                            | 500 V                                             |
| Nominale stootspanning (III/3)                               | 6 kV                                              |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 5,5 mm                                            |
| minimale waarde van de kruipweg (III/3)                      | 6,3 mm                                            |
| opmerking bij aansluitdoorsnede                              | Bij aangesloten 4 mm <sup>2</sup> -ader (soepel). |
| nominale isolatiespanning (III/2)                            | 800 V                                             |
| Nominale stootspanning (III/2)                               | 6 kV                                              |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 5,5 mm                                            |
| minimale waarde van de kruipweg (III/2)                      | 5,5 mm                                            |
| nominale isolatiespanning (II/2)                             | 1000 V                                            |

# PT 2,5/ 2-7,5-H - Printklem



1988105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1988105>

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Nominale stootspanning (II/2)                               | 6 kV   |
| minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 5,5 mm |
| minimale waarde van de kruipweg (II/2)                      | 5,5 mm |

## Omgevings- en levensduuromstandigheden

### Trillingstest

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| frequentie       | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| sweep-snelheid   | 1 octaaf/min.                           |
| amplitude        | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Versnelling      | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| testduur per as  | 2,5 h                                   |
| testrichtingen   | X-, Y- en Z-as                          |

### Gloeidraadtest

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| temperatuur      | 850 °C                                    |
| inwerkingsduur   | 5 s                                       |

### Veroudering

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
|------------------|---------------------------------------------|

### Omgevingsomstandigheden


|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur (bedrijf)                | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)       | -40 °C ... 70 °C                                                            |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 %                                                               |
| omgevingstemperatuur (montage)                | -5 °C ... 100 °C                                                            |

## Verpakkingsinformatie


|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
|--------------------|-------------------|

## Tekeningen

Maatschets




diagram



Type: PT 2,5/...-7,5-H

boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



# PT 2,5/ 2-7,5-H - Printklem

1988105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1988105>



## Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1988105>

|  <b>cULus Recognized</b><br>Toelatings-ID: E60425-20030211 |                         |                       |               |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                             | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                           | 300 V                   | 20 A                  | 20 - 12       | -                       |
| C                                                                                                                                           | 150 V                   | 20 A                  | 20 - 12       | -                       |
| D                                                                                                                                           | 300 V                   | 10 A                  | 20 - 12       | -                       |

|  <b>VDE-goedkeuring met productiebewaking</b><br>Toelatings-ID: 40029839 |                         |                       |               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                           | Nominale spanning $U_N$ | Nominale stroom $I_N$ | Doorsnede AWG | Doorsnede $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                                     | 750 V                   | 32 A                  | -             | 0,5 - 4                 |

# PT 2,5/ 2-7,5-H - Printklem

1988105

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1988105>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002643 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja   |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend  | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |

## EU REACH SVHC

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)             |
| SCIP                                         | 107c9e89-986a-4967-8d25-0f58507832de |

## EF3.0 Klimaatverandering

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,049 kg CO2e |
|---------|---------------|