


UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Potentiaalverdelers



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302382>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, met twee potentiaalniveaus (P1, P2) voor potentiaalverdeling, voor montage op NS 35/7,5 of NS 32

Uw voordelen

- Olopende codering
- Separate voeding
- Twee potentiaalniveaus

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2302382
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DK2184
Productcode	DK2184
GTIN	4017918880507
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	229,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	184,17 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Tegen aangrenzende modules (in montagerailrichting) moeten de in de applicatie benodigde vereisten aan de isolatie (basisisolatie of versterkte isolatie) door geschikte maatregelen (bijv. tussenwanden) worden gerealiseerd.
Aanwijzing voor de bediening	Controleer of de voedingsspanning van het apparaat over een gezamenlijk referentiepotentiaal beschikt.
Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.

Artikeleigenschappen

Producttype	Potentiaalverdelers
Productfamilie	VARIOFACE

Isolatie-eigenschappen

Isolatie	functie-isolatie
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	250 V AC/DC
max. stroombelastbaarheid per aftakking	17 A
max. totale stroom van alle aftakkingen	32 A (per potentiaal)
Nominale isolatiespanning	260 V
test-stootspanning	2,3 kV

aansluitgegevens

Voeding

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	8 mm
Aantal Aansluitingen	2
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 10

verdeling

Aansluitmethode	Veerdrukaansluiting
Striplengte	8 mm
Aantal Aansluitingen	48
Aderdoorsnede massief	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Aderdoorsnede AWG	24 ... 12

UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Potentiaalverdelers



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302382>

Afmetingen

Breedte	135 mm
Hoogte	77 mm
diepte	51,5 mm

Materiaal

Kleur	groen (RAL 6021)
-------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normen en bepalingen

normen / bepalingen	EN IEC 61010-2-201
---------------------	--------------------

Montage

montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig


UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Potentiaalverdelers

2302382

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302382>



Tekeningen



UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Potentiaalverdelers



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302382>

Toelatingen

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302382>

 cUL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	10 A	-	-

 UL Recognized Toelatings-ID: E238705				
	Nominale spanning U_N	Nominale stroom I_N	Doorsnede AWG	Doorsnede mm^2
keine				
	250 V	10 A	-	-

 EAC Toelatings-ID: RU*DE.*09.B.00387/20				
---	--	--	--	--

UMK- PVB 2/48/ZFKDS - Potentiaalverdelers



2302382

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2302382>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27400609
ECLASS-15.0	27400609

ETIM

ETIM 9.0	EC001894
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl