

UM-PRO 108 FOOT BK - Basiselement



2200157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200157>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Profielbehuizingen, Railmontage, Voetelement voor montagerail voor montage onder UM-PRO PROFILE (breedte: 108 mm), Voetelement



Uw voordelen

- Precies passende behuizingslengte, want op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt
- Probleemloze integratie van grote elektronische componenten door open bouwvorm
- Hittebestendig UM-PRO van polyamide met UL-toelating tot 100 °C
- Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
- Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2200157
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHDAC
Productcode	ACHDAC
GTIN	4046356547390
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,95 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	9,65 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

UM-PRO 108 FOOT BK - Basiselement



2200157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200157>

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Verhoogde rand
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM-PRO
Productfamilie	UM-PRO

Materiaal

Kleur (Behuizing)	zwart (RAL 9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

warmtebestendigheid/kogeldruktest

testspecificatie	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
temperatuur	125 °C
Testduur	1 h
kracht	20 N

mechanische bestendigheid/valtrommel

testspecificatie	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
valhoogte	50 cm
frequentie	50

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton

UM-PRO 108 FOOT BK - Basiselement

2200157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200157>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200157>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

UM-PRO 108 FOOT BK - Basiselement



2200157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200157>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-PRO 108 FOOT BK - Basiselement



2200157

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200157>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl