

UM-FLK14/SI/LA/PTS/8IM/PLC - Passief module



2306993

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2306993>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



VARIOFACE-moduul, voor 8 kanalen met extra plus- en minklemmen. Elk kanaal wordt via een zekering (5 x 20 mm) beveiligd en is voorzien van een zekeringsuitvalindicatie. Het signaalcircuit kan m.b.v. messcheiding worden onderbroken.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2306993
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	DK2A81
Productcode	DK2A81
GTIN	4017918976743
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	253,3 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	253,3 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Interfacemodul
Productfamilie	VARIOFACE
aantal polen	14
aantal kanalen	8

Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen

Isolatie	functie-isolatie
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

Bedrijfsspanningsbereik	19,2 V DC ... 26,4 V DC
zekering	1 A 5x20 (snel) (F1 ... F8) 2 A 5x20 (snel) (F9)
stroom (per kanaal)	≤ 1 A
stroom (Klem -)	≤ 2 A

lucht- en kruipwegen

Nominale isolatiespanning	50 V
test-stootspanning	0,5 kV (1,2 / 50 µs)

ondersteunde besturing ABB S800 I/O

Geschikte I/O-kaart	DI810
	DI818
	DI830
	DI840
	DO810
	DO840

aansluitgegevens

Aansluiting 1 (besturingsniveau)

aansluiting overeenkomstig norm	IEC 60603-13
Aansluitmethode	IDC/FLK-pin header
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	14
steekcycli	> 50
Rastermaat	2,54 mm

Aansluiting 2 (veldniveau)

Aansluitmethode	schroefaansluiting
Striplengte	8 mm
schroefdraad	M3

UM-FLK14/SI/LA/PTS/8IM/PLC - Passief module



2306993

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2306993>

aantal polen	27
Aderdoorsnede massief	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Aderdoorsnede soepel	0,25 mm ² ... 1 mm ² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) 0,25 mm ² ... 1,5 mm ² (Adereindhulzen met kunststofhuls)
Aderdoorsnede AWG	26 ... 16
Aanhaalmoment	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Rastermaat	5,08 mm

Aansluiting 3 (veldniveau)

Aansluitmethode	printplaatklem
bouwvorm	Printscheidingsstekers
Aantal Aansluitingen	1
aantal polen	8
Rastermaat	5,08 mm

Signalering

statusindicatie aanwezig	ja, bij zekeringuitval
Foutindicatie	led rood

Afmetingen

Artikelafmetingen

Breedte	54,5 mm
Hoogte	125,4 mm
diepte	69,15 mm

Materiaal

isolatiemateriaal behuizingen	PVC
-------------------------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse (Module)	IP00
beschermklasse (Inbouwpositie)	≥ IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 70 °C
hoogtepositie	≤ 2000 m

Normen en bepalingen

lucht- en kruipwegen

normen / bepalingen	EN IEC 60664-1
---------------------	----------------

Montage


montagetechniek	Railmontage
Inbouwpositie	willekeurig

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening

Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.

Tekeningen



UM-FLK14/SI/LA/PTS/8IM/PLC - Passief module



2306993

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2306993>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
--	--------------------------