

# UM-PRO LID-73 BK - Zijelement

2200173

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200173>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Profielbehuizingen, Vergrendeling, Zijelement voor U-afdekprofiel, breedte: 10,35 mm, hoogte: 78,49 mm, diepte: 68,95 mm

## Uw voordelen

- Precies passende behuizingslengte, want op de millimeter nauwkeurig op maat gemaakt
- Probleemloze integratie van grote elektronische componenten door open bouwvorm
- Hittebestendig UM-PRO van polyamide met UL-toelating tot 100 °C
- Eenvoudige montage dankzij het snap-mount-principe (de zijdelen zonder gereedschap erop steken)
- Hoge flexibiliteit door vrij positioneerbare afdekkappen

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 2200173       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks      |
| Verkoopcode                             | ACHDAZ        |
| Productcode                             | ACHDAZ        |
| GTIN                                    | 4046356547635 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 17,111 g      |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 17,1 g        |
| Douanetariefnummer                      | 39269097      |
| Land van herkomst                       | PL            |

# UM-PRO LID-73 BK - Zijelement

2200173

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200173>



## Technische gegevens

### Opmerking

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Montage-instructie | Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie. |
|--------------------|------------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Producttype     | Zijdeel opbouwbehuizing |
| Behuizingstype  | Profielbehuizingen      |
| Behuizingsserie | UM-PRO                  |
| Productfamilie  | UM-PRO                  |

### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Breedte | 10,35 mm |
| Hoogte  | 78,49 mm |
| diepte  | 68,95 mm |

### Printplaatontwerp

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Printplaatdikte | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|-----------------|-------------------|

### Materiaal

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Kleur (Behuizing)                  | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0               |
| materiaal behuizing                | PA               |
| Oppervlakte-toestand               | onbehandeld      |

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Gloeidraadtest

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| temperatuur      | 850 °C                                    |
| inwerkingsduur   | 30 s                                      |

#### warmtebestendigheid/kogeldruktest

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| temperatuur      | 125 °C                                    |
| Testduur         | 1 h                                       |
| kracht           | 20 N                                      |

#### mechanische bestendigheid/valtrommel

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| valhoogte        | 50 cm                                     |
| frequentie       | 50                                        |

#### beschermklasse (IP-code)

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| testspecificatie | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
|------------------|-----------------------------------|

# UM-PRO LID-73 BK - Zijelement

2200173

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200173>



## Omgevingsomstandigheden

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Max. te bereiken IP-code                      | IP20                                                    |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)                | -40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport)       | -40 °C ... 55 °C                                        |
| omgevingstemperatuur (montage)                | -5 °C ... 100 °C                                        |
| Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 80 %                                                    |

## Gegevens printplaat

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Aantal printplaatbevestigingen                       | 4                 |
| Type printplaatbevestiging                           | Inzet             |
| printplaatdikte                                      | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Opmerking met betrekking tot printplaatbevestigingen | verticaal         |

## Montage

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| montagetechniek | Vergrendeling |
|-----------------|---------------|

## Verpakkingsinformatie

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| verpakkingsmethode | verpakt in karton |
| soort verpakking   | Karton            |

# UM-PRO LID-73 BK - Zijelement

2200173

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200173>



## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200173>



**UL Recognized**

Toelatings-ID: E240868

# UM-PRO LID-73 BK - Zijelelement

2200173

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200173>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190602 |
| ECLASS-15.0 | 27190602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002779 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# UM-PRO LID-73 BK - Zijelement

2200173

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200173>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)