

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Onderste behuizingsdeel



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2201500>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailbehuizing, Onderste behuizingsdeel met metalen montagevoet, voor busverbinders 50/40, breedte: 39,7 mm, hoogte: 180,1 mm, diepte: 137,7 mm, kleur: lichtgrijs (vergelijkbaar RAL 7035), doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 50

Uw voordelen

- Montage zonder gereedschap
- Beschikbaar in de bouwbreedte 40 mm
- Brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
- Gevarieerde aansluittechniek
- Monteerbaar op montagerails
- Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2201500
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHEAA
Productcode	ACHEAA
GTIN	4046356839686
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	185 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	185 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Onderste behuizingsdeel



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2201500>

Technische gegevens


Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
--------------------	--

Artikeleigenschappen

Behuizingstype	Montagerailbehuizing
Behuizingsserie	ME PLC
Max. aantal polen	36 (rastermaat: 5 mm)
Ventilatieopening aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	39,7 mm
Hoogte	180,1 mm
diepte	137,7 mm
Diepte vanaf bovenzijde montagerail	131,1 mm
Diepte vanaf bovenzijde montagerail tot plaatsingspunt bovendeel	108 mm

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Materiaal

Kleur (Onderste behuizingsdeel)	lichtgrijs (RAL 7035)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
CTI volgens IEC 60112	225
materiaal behuizing	PC
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	95 %

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Onderste behuizingsdeel



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2201500>

Gegevens printplaat

Aantal printplaatbevestigingen	1
Type printplaatbevestiging	vergrendeling
Printplaatoppervlak totaal	16000 mm ²
printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton


ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Onderste behuizingsdeel

2201500

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2201500>

Tekeningen

Maatschets



ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Onderste behuizingsdeel



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2201500>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME PLC 40 B BUS 50/40 GY7035 - Onderste behuizingsdeel



2201500

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2201500>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl