

FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE - Frontadapter



2314985

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2314985>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Inbedrijfstellingsadapter voor het verlengen van de S5-115-veldbekabeling. Verbinding van alle S5-115-aansluitingen (1 t/m 23, 25 t/m 47, 46-polig) met open kabeluiteinde

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2314985
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	DK233S
GTIN	4046356292948
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.873 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	900 g
Land van herkomst	DE

FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE - Frontadapter



2314985

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2314985>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Frontadapter
Isolatie-eigenschappen	
Overspanningscategorie	II
Vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

bedrijfsspanning (AC/DC)	≤ 250 V AC/DC
stroom (per circuit)	≤ 6 A
Nominale isolatiespanning	260 V
test-stootspanning	2,3 kV (functie-isolatie)

ondersteunde besturing SIEMENS S5-115 U

Geschikte I/O-kaart	6ES5 ...
---------------------	----------

aansluitgegevens

besturingsniveau

Aansluitmethode	SIEMENS S5-115 U-stiftconnector
-----------------	---------------------------------

veldniveau

Aansluitmethode	afzonderlijke aders
Aantal Aansluitingen	47
aantal polen	1

Kabel/leiding

aantal polen	46
Afgeschermd	nee
Adersoort	Geconfectioneerde systeemkabel
AWG signaalleiding	21
aderdoorsnede	46x 0,75 mm ²
buitenmantel, materiaal	Semi-stug PVC
materiaal aders	blanke Cu-litzendraad
Halogeenvrij	nee

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP00
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 50 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-20 °C ... 80 °C

Normen en bepalingen

FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE - Frontadapter



2314985

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2314985>

normen / bepalingen	DIN EN 50178
	IEC 60664

Montage

Inbouwpositie	willekeurig
---------------	-------------

Opmerking

Aanwijzing voor de bediening	Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd.
------------------------------	---

Tekeningen

schakelschema



FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE - Frontadapter



2314985

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2314985>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151601
-------------	----------

FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE - Frontadapter



2314985

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2314985>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl