

ME MAX 17,5 SF G 2-2 BK - Elektronikabehuizing



2279208

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2279208>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailbehuizing, Complete behuizing met metalen montagevoet, supervlakke bouwvorm, zonder ventilatiesleuven, breedte: 17,6 mm, hoogte: 85 mm, diepte: 69,55 mm, doorverbinding: Montagerail-busconnector (optioneel), aantal polen dwarsverbinding: 5

Uw voordelen

- Monteerbaar op montagerails
- Optioneel met op montagerail te monteren busconnectoren alsmede vermogensverbindingssysteem

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2279208
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ACHABA
GTIN	4046356284837
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	34,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	30,5 g
Land van herkomst	DE

ME MAX 17,5 SF G 2-2 BK - Elektronikabehuizing



2279208

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2279208>

Technische gegevens


Opmerking

Montage-instructie	Let op de gebruikersinformatie in de downloadsectie.
Advies	Materiaal contactpads voor busconnector gegalvaniseerd goud (hardgoud)

Artikeleigenschappen

Producttype	Complete behuizing
Behuizingstype	Montagerailbehuizing
Behuizingsserie	ME-MAX
Productfamilie	ME MAX.. G 2-2
aantal polen	8
	16
Max. aantal polen	16 (rastermaat: 3,5 mm)
	12 (rastermaat: 5 mm)
	8 (rastermaat: 7,25 mm/7,5 mm)
Aantal rijen	2
uitvoering	Complete behuizing met metalen montagevoet, supervlakke bouwvorm
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	17,6 mm
Hoogte	85 mm
diepte	69,55 mm
Diepte vanaf bovenzijde montagerail	62,9 mm

Printplaatontwerp

Printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm
-----------------	-------------------

Materiaal

kleur	zwart (9005)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
CTI volgens IEC 60112	600
materiaal behuizing	PA

Oppervlakte-toestand	onbehandeld
----------------------	-------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C

Omgevingstemperatuur	20 °C
reductiefactor	1
Inbouwpositie	verticaal

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C

Omgevingstemperatuur	30 °C
reductiefactor	0,91
Inbouwpositie	verticaal

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C

Omgevingstemperatuur	40 °C
reductiefactor	0,81
Inbouwpositie	verticaal

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C

Omgevingstemperatuur	50 °C
reductiefactor	0,72
Inbouwpositie	verticaal

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C

Omgevingstemperatuur	60 °C
reductiefactor	0,63
Inbouwpositie	verticaal

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 70 °C

Omgevingstemperatuur	70 °C
reductiefactor	0,5
Inbouwpositie	verticaal

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 55 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport)	80 %

Gegevens printplaat

Aantal printplaatbevestigingen	1
Type printplaatbevestiging	vergrendeling
printplaatdikte	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

montagetechniek	Railmontage
-----------------	-------------

ME MAX 17,5 SF G 2-2 BK - Elektronica behuizing

2279208

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2279208>



Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton

Tekeningen

Maatschets



Schematische afbeelding ter illustratie van de afmetingen van het artikel. De afbeelding toont niet het gewenste product. Zie voor meer bijzonderheden de producttekeningen onder tabblad "Downloads".

ME MAX 17,5 SF G 2-2 BK - Elektronica behuizing

2279208

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2279208>



Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl